

KERN FOB 5K1S

KERN

Balance de table en inox compacte pour peser, contrôler et portionner dans les espaces les plus réduits



Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	155×175×40 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	125×155 mm
Dimensions surface de pesée	125×155 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	155×125×8 mm
Matériau boîtier	inox
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	inox

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
	3 min off
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	4 min 5 min 2 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	3

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche jack ; avant plus, arrière moins
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile autonomie - sans rétroéclairage	20 h
Pile temps de chargement	20 h
Pile capacité	560 mAh
Pile tension	9 V
Nombre de cellules de pile	1

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance de table en inox
Famille de produits	FOB-S

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	5000 g
Lecture [d]	1 g
Reproductibilité	1 g
Linéarité	± 2 g
Résolution	5.000
Plage de tare	5000 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	5 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	5 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	3 g
Type de construction de la balance	Balance à une plage
	g dwt ozt lb oz lb:oz
Unités de mesure	
Fluage maximal (15 minutes)	4 g
Fluage maximal (30 minutes)	8 g
Unité pré-réglée	g

KERN FOB 5K1S



Balance de table en inox compacte pour peser, contrôler et portionner dans les espaces les plus réduits

Pile – Poids individuel	47 g
Pile – Poids total dans l'article	47 g
Capacité de la pile (Wh)	5,04 Wh
Tests selon UN 38.3 réussis	✓
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	25 %
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	190×212×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,85 kg
Poids d'expédition	0,8433 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761135765
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

