

SAUTER HK-D

Duromètre Leeb Premium

KERN



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre Leeb
Famille de produits	HK

Système de mesure

Plage de mesure [Min] (HLx)	170
Plage de mesure [Max] (HLx)	960
Lecture dureté [d] (HLx)	1
Objet d'essai épaisseur [Min]	3 mm
Échelles de dureté	HLD
Objet d'essai poids minimal [Min]	2 kg
Duromètre Leeb type de capteur	D

Unités de mesure

HL
HV
HB
HRB
HRC

Tolérance (% de [Max])	1%
Sonde de mesure longueur	14,6 cm
Sonde de mesure diamètre	2 cm

Écran

Écran type	graphique LCD
Écran hauteur de chiffres	11 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	132×82×31 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	132×82×31 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium
Échelle - Type d'affichage	Numérique

Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓
Mesure à 360° possible	✓
Fonction mémoire	✓
Mémoire - nombre de résultats	32
Mémoire - nombre de (marquage des) échantillons	600
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	0,5 - 60 min

Interface

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	2×1.5 V AA
Pile temps de chargement	200 h
Pile capacité	3.000 mAh
Pile tension	1,5 V
Nombre de cellules de pile	2
Pile - Poids individuel	46 g
Pile - Poids total dans l'article	92 g
Pile - Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	4,5 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-131
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	370×220×87 mm

SAUTER HK-D

Duromètre Leeb Premium

KERN

Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	1,54 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139473
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

