KERN **MBC-A01**

Toise mécanique à fixer à la balance, plage de mesure 10 cm – 80 cm, partage 1 mm



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances
Groupe de produit	Toise

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Linéarité	±
Unités de mesure	inch inch/ft cm
Plage de mesure longueur [Max]	80 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	1 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	900×300×180 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	900×465×180 mm
Matériau boîtier	plastique
Alignement de mesure	horizontal

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Certifié selon 2017/745 (MDR, med.)	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	180×890×140 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	4,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761133624
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



CE
0297