KERN **MBC-A02**

Sacoche de transport pour utilisation mobile



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balances

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	640×470×120 mm
Matériau	50 % polyester, 50 % PVC

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	330×380×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,45 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d’expédition	1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761133631
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

