KERN **MSB 80**

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Poids d’expédition	1,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761111042
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

CE 0297

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MSB

Système de mesure

Plage de mesure longueur [Min]	10 cm
Unités de mesure	cm
Plage de mesure longueur [Max]	80 cm
Tolérance toise	5 mm
Division	1 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	882×70×28 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	880×330×100 mm

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Certifié selon 2017/745 (MDR, med.)	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	135×615×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,95 kg