KERN **MSF 200**

Lorsque chaque centimètre compte : toise mécanique avec approbation médicale pour une utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance médicale
Groupe de produit	Toise
Famille de produits	MSF

Système de mesure

Plage de mesure toise (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Plage de mesure longueur [Min]	60 cm
Unités de mesure	inch/ft cm
Plage de mesure longueur [Max]	210 cm
Tolérance toise	10 mm
Division	0,1 cm
Unité préréglée	mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	53×40×1000 mm
Dimensions appareil (L×P×H)	60×60×930 mm
Alignement de mesure	vertical

Conditions environnementales

Température d'utilisation [Min]	10 °C
Température d'utilisation [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Certifié selon 2017/745 (MDR, med.)	✓

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1015×70×45 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,80 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,006 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761192843
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

CE 0297