

# KERN RPB 6K1DHM

Balance poids-prix avec mémoire pour articles

# KERN



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | KERN                |
| Catégorie de produits | Balance d'industrie |
| Groupe de produit     | Balance poids-prix  |
| Famille de produits   | RPB                 |

## Système de mesure

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Système de pesée                                          | Jauge de contrainte           |
| Nombre de portée                                          | 2                             |
| Portée [Max]                                              | 3 kg; 6 kg                    |
| Lecture [d]                                               | 0,001 kg; 0,002 kg            |
| Reproductibilité                                          | 0,001 kg; 0,002 kg            |
| Linéarité                                                 | ± 0,003 kg; 0,006 kg          |
| Poids minimal [Min]                                       | 0,02 kg                       |
| Évaluation de la conformité possible                      | ✓                             |
| Résolution                                                | 3.000, 3.000                  |
| Résolution du terminal (non étalonnable)                  | 6.000                         |
| Résolution du terminal (étalonnable)                      | 6.000                         |
| Plage de tare                                             | -5,998 kg                     |
| Possibilités d'ajustage                                   | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé                               | 6 kg (M1)                     |
| Temps de stabilisation                                    | 1 s                           |
| Temps de préchauffage                                     | 10 min; 10 min                |
| Charge excentrée à 1/3 [Max]                              | 0,005 kg; 0,01 kg             |
| Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité) | kg                            |
| Type de construction de la balance                        | Balance à échelons multiples  |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Unités de mesure                      | kg<br>g    |
| Unité prééglée                        | kg         |
| Cellule de pesée type de construction | Tscale BX6 |

## Écran

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Écran type                | LCD   |
| Écran rétroéclairage      | oui   |
| Écran hauteur de chiffres | 15 mm |
| Écran supplémentaire      | 15 mm |

## Forme de construction

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)                | 283×318×100,3 mm   |
| Dimensions complètement assemblé (L×P×H)  | 283×375,5×486,8 mm |
| Dimensions surface de pesée (L×P)         | 201×267 mm         |
| Dimensions surface de pesée               | 201×267 mm         |
| Matériau boîtier                          | plastique          |
| Matériau plateau de pesée                 | inox               |
| Niveau à bulle                            | ✓                  |
| Vis de nivellement réglables              | ✓                  |
| Colonne hauteur                           | 480 mm             |
| Colonne rotatif                           | ✓                  |
| Colonne inclinable                        | no                 |
| Fixation de transport - couple de serrage | 0,1 Nm             |
| Capteurs de charge - nombre               | 1                  |

## Fonctions

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fonction de calcul des prix                                      | ✓                       |
| PLU - total                                                      | 10                      |
| Pesage de charges suspendues                                     | Non                     |
| Protection IP - dispositif complet                               | -                       |
| Fonction mémoire                                                 | ✓                       |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries     | off                     |
| Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation | off                     |
| Fonction de tare                                                 | manuellement (une fois) |
| Nombre de touches pour l'utilisation                             | 20                      |

## Interface

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Interfaces | RS-232 de série |
|------------|-----------------|

# KERN RPB 6K1DHM

Balance poids-prix avec mémoire pour articles

# KERN

## Alimentation en énergie

|                                                                            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation fourni                                                        | Unité d'alimentation électrique                                                           |
| Bloc d'alimentation type                                                   | Bloc d'alimentation                                                                       |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                                    |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option                 | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH                                                             |
| Longueur du câble d'alimentation électrique                                | 180 cm                                                                                    |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]                   | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                                                                   |
| Alimentation électrique amovible                                           | amovible                                                                                  |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]                       | 12 V, 500 mA                                                                              |
| Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation                           | Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm |
| Type de pile/accu                                                          | Pb                                                                                        |
| Pile                                                                       | pas de pile                                                                               |
| Batterie                                                                   | 6 V, 3.2 Ah                                                                               |
| Batterie autonomie - avec rétroéclairage                                   | 30 h                                                                                      |
| Batterie autonomie - sans rétroéclairage                                   | 60 h                                                                                      |
| Batterie temps de chargement                                               | 12 h                                                                                      |
| Batterie en option                                                         | Batterie en option                                                                        |

## Conditions environnementales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Température ambiante [Min]    | -10 °C |
| Température ambiante [Max]    | 40 °C  |
| Humidité atmosphérique [Min]  | 0 %    |
| Humidité atmosphérique [Max]  | 80 %   |
| Température de stockage [Min] | -20 °C |
| Température de stockage [Max] | 60 °C  |

## Homologation

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Sigle CE                                           | ✓                  |
| Possibilité d'évaluation de la conformité en usine | ✓                  |
| Classe de précision                                | III                |
| Échelon de vérification [e]                        | 0,001 kg; 0,002 kg |

## Services

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation | 961-248 |
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)       | 965-228 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS                    | 963-128 |
| Numéro d'article pour certificat de conformité            | 969-517 |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 510×342×196 mm   |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 3,2 kg           |
| Poids brut env.              | 4,4 kg           |
| Poids d'expédition           | 6,8 kg           |

## Informations sur le produit

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numéro EAN      | 4045761204812                |
| Classification REACH | pas de substances interdites |

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

