

SAUTER TI-AC

KERN

Banc d'essai à levier avec plaque de base en verre pour des essais de dureté répétitifs



Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761140233
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Banc d'essai manuel Shore
Famille de produits	TI

Système de mesure

Échelles de dureté	Shore A
Force de contrôle de mesure de la dureté	10 N

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×200×330 mm
Table d'essai diamètre (Ø)	75 mm
Matériau boîtier	inox
Hauteur de l'objet d'essai [Max]	60 mm
Course avec mouvement de levier / déclencher [Max]	15 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	380×255×195 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	7 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,5 kg