

SAUTER TVP-L

KERN

Banc d'essai manuels pour la mesure des forces de compression avec mesure de longueur digital



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai manuel
Famille de produits	TVP-L

Système de mesure

Longueur mesurable [Max]	10 cm
Tolérance (longueur mesurée)	2%

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	150×233×420 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	150×233×420 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Type d'entraînement	manuel levier
Montage - évacuation des forces	5 × trou fileté M6
Montage - Application de la force	5 × trou fileté M6
Force générée [Max]	500 N
Hauteur de la chambre de mesure [Max]	315 mm
Course avec mouvement de levier / déclencher [Max]	78 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	570×275×240 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	11 kg
Poids brut env.	12 kg
Poids d'expédition	12 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139763
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

