


## UM 45-FLK14

Référence: 2962557

L'illustration montre une variante à 34 pôles

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962557>

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 14 pôles



### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 087227
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Autres caractéristiques

Tension nominale $U_N$	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	14
Largeur	59 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	50 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tension d'essai entrée/sortie	500 V AC
Emplacement pour le montage	Indifférent

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	DIN VDE 110
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

**Caractéristiques de raccordement 1**

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3

**Approbations**

Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

**Accessoires**


Article	Désignation	Description
<b>Câble/conducteur</b>		
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 0,5 m

2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 1,5 m
2296993	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 4,5 m
2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 8 m

2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Câble rond, préconfectionné, blindé, longueur de câble variable
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable

## Schémas

### Schéma électrique



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques