

# CABLE-D...SUB...

## Câble préconfectionné VARIOFACE avec connecteurs mâle et femelle SUB-D

Fiche technique  
100008\_fr\_07

© PHOENIX CONTACT 2017-05-16



### 1 Description

Les câbles prééquipés et blindés SUB-D sont prévus pour être utilisés pour les lignes de commande et de signal dans des environnements soumis aux perturbations. En combinaison avec les modules d'interface VARIOFACE (voir catalogue INTERFACE), ils permettent de relier simplement et rapidement les niveaux de commande et de terrain.

Grâce aux larges sections des conducteurs, chaque chemin de signal peut transmettre des courants allant jusqu'à 2 A.

Cinq versions sont disponibles :

- connecteur femelle SUB-D d'un côté ; connecteur mâle SUB-D de l'autre
- connecteurs femelles SUB-D des deux côtés
- connecteurs mâles SUB-D des deux côtés
- connecteur femelle SUB-D d'un côté ; extrémité non terminée de l'autre
- connecteur mâle SUB-D d'un côté ; extrémité non terminée de l'autre

Il existe différents câbles SUB-D de longueurs fixes souvent demandées. Grâce aux codes de commande appropriés, il est en outre possible de commander des câbles de toutes longueurs.

Testés contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les ruptures, ces câbles garantissent un fonctionnement correct et permettent d'éviter les interminables recherches d'erreurs lors de la mise en service.

### 2 Table des matières

1	Description .....	1
2	Table des matières .....	1
3	Caractéristiques techniques .....	2
4	Code couleur avec brochage pour CABLE-D...SUB.....	2
5	Références .....	3
5.1	Câble préconfectionné blindé avec connecteurs mâle et femelle SUB-D .....	3
5.2	Câble préconfectionné blindé avec deux connecteurs femelles SUB-D .....	5
5.3	Câble préconfectionné blindé avec deux connecteurs mâles SUB-D .....	6
5.4	Câble préconfectionné blindé avec un connecteur femelle SUB-D et une extrémité non terminée .....	7
5.5	Câble préconfectionné blindé avec un connecteur SUB-D mâle et une extrémité non terminée .....	9
5.6	Câble préconfectionné blindé sans équipement .....	10



S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle.  
Celle-ci est disponible à l'adresse suivante : [phoenixcontact.net/products](http://phoenixcontact.net/products).



Cette fiche technique se rapporte aux produits répertoriés à partir de la page 3 :

### 3 Caractéristiques techniques


#### Caractéristiques générales

Tension de service max. admissible	25 V AC / 60 V DC
Intensité max. admissible par chemin	2 A
Résistance max. du conducteur	0,09 Ω/m
Plage de température ambiante	-20 °C ... 50 °C
Blindage	Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 85 %
Cycles de couplage	> 200
Section de conducteur	AWG 24 / 0,25 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur	
9 pôles	7,5 mm
15 pôles	9 mm
25 pôles	10,5 mm
37 pôles	12 mm
50 pôles	13,5 mm

#### Dimensions des connecteurs SUB-D

	A	B	C
9 pôles	35 mm	31,5 mm	15,5 mm
15 pôles	35 mm	40 mm	15,5 mm
25 pôles	38 mm	53,5 mm	15,5 mm
37 pôles	51 mm	70,5 mm	16 mm
50 pôles	51 mm	68 mm	18,5 mm

#### Dessin coté



### 4 Code couleur avec brochage pour CABLE-D...SUB...

Nombre de	PIN	Coloris du fil
9 pôles	1	blanc (WH)
	2	marron (BN)
	3	vert (GN)
	4	jaune (YE)
	5	gris (GY)
	6	rose (PK)
	7	bleu (BU)
	8	rouge (RD)
	9	noir (BK)
15 pôles	10	violet (VT)
	11	gris-rose (GY/PK)
	12	rouge-bleu (RD/BU)
	13	blanc-vert (WH/GN)
	14	marron-vert (BN/GN)
	15	blanc-jaune (WH/YE)
25 pôles	16	jaune-marron (YE/BN)
	17	blanc-gris (WH/GY)
	18	gris-marron (GY/BN)
	19	blanc-rose (WH/PK)
	20	rose-marron (PK/BN)
	21	blanc-bleu (WH/BU)
	22	marron-bleu (BN/BU)
	23	blanc-rouge (WH/RD)
	24	marron-rouge (BN/RD)
	25	blanc-noir (WH/BK)

Nombre de	PIN	Coloris du fil
37 pôles	26	marron-noir (BN/BK)
	27	gris-vert (GY/GN)
	28	jaune-gris (YE/GY)
	29	rose-vert (PK/GN)
	30	jaune-rose (YE/PK)
	31	vert-bleu (GN/BU)
	32	jaune-bleu (YE/BU)
	33	vert-rouge (GN/RD)
	34	jaune-rouge (YE/RD)
	35	vert-noir (GN/BK)
50 pôles	36	jaune-noir (YE/BK)
	37	gris-bleu (GY/BU)
	38	rose-bleu (PK/BU)
	39	gris-rouge (GY/RD)
	40	rose-rouge (PK/RD)
	41	gris-noir (GY/BK)
	42	rose-noir (PK/BK)
	43	bleu-noir (BU/BK)
	44	rouge-noir (RD/BK)
	45	blanc-marron-noir (WH/BN/BK)
46	jaune-vert-noir (YE/GN/BK)	
47	gris-rose-noir (GY/PK/BK)	
48	bleu-rouge-noir (BU/RD/BK)	
49	blanc-vert-noir (WH/GN/BK)	
50	vert-marron-noir (GN/BN/BK)	

## 5 Références

### 5.1 Câble préconfectionné blindé avec connecteurs mâle et femelle SUB-D

- Équipement : connecteur femelle SUB-D d'un côté, connecteur mâle de l'autre selon CEI 8072/DIN 41652 (liaison 1:1)
- Sortie du câble : droit
- Boîtier métallisé
- Vissage : 2 vis UNC 4-40



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 4.



#### Longueurs standard

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 9 pôles, longueurs fixes	9	0,5 m	CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2299987	1
		1,0 m	CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S	2299990	1
		1,5 m	CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S	2300009	1
		2,0 m	CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302010	1
		3,0 m	CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302023	1
		4,0 m	CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302036	1
		6,0 m	CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302049	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 9 pôles, longueurs variables	9	variable	CABLE D-SUB-S/09S/C01/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 15 pôles, longueurs fixes	15	0,5 m	CABLE-D 15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302052	1
		1,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302065	1
		1,5 m	CABLE-D 15SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302078	1
		2,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302081	1
		3,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302094	1
		4,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302104	1
		6,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302117	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 15 pôles, longueurs variables	15	variable	CABLE D-SUB-S/15S/C28/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 25 pôles, longueurs fixes	25	0,5 m	CABLE-D 25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302120	1
		1,0 m	CABLE-D 25SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302133	1
		1,5 m	CABLE-D 25SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302146	1
		2,0 m	CABLE-D 25SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302159	1
		3,0 m	CABLE-D 25SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302162	1
		4,0 m	CABLE-D 25SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302175	1
		6,0 m	CABLE-D 25SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302188	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 25 pôles, longueurs variables	25	variable	CABLE D-SUB-S/25S/C36/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 37 pôles, longueurs fixes	37	0,5 m	CABLE-D 37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302191	1
		1,0 m	CABLE-D 37SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302201	1
		1,5 m	CABLE-D 37SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302214	1
		2,0 m	CABLE-D 37SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302227	1
		3,0 m	CABLE-D 37SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302230	1
		4,0 m	CABLE-D 37SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302243	1
		6,0 m	CABLE-D 37SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302256	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 37 pôles, longueurs variables	37	variable	CABLE D-SUB-S/37S/C43/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 50 pôles, longueurs fixes	50	0,5 m	CABLE-D 50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S	2302269	1
		1,0 m	CABLE-D 50SUB/B/S/100/KONFEK/S	2302272	1
		1,5 m	CABLE-D 50SUB/B/S/150/KONFEK/S	2302285	1
		2,0 m	CABLE-D 50SUB/B/S/200/KONFEK/S	2302298	1
		3,0 m	CABLE-D 50SUB/B/S/300/KONFEK/S	2302308	1
		4,0 m	CABLE-D 50SUB/B/S/400/KONFEK/S	2302311	1
		6,0 m	CABLE-D 50SUB/B/S/600/KONFEK/S	2302324	1

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
Câble rond préconfectionné, avec connecteurs femelle et mâle SUB-D 50 pôles, longueurs variables	50	variable	CABLE D-SUB-S/50S/C49/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes

#### Exemple de commande pour un câble rond équipé d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle

- câble rond 25 pôles blindé équipé d'un connecteur femelle SUB-D 25-pôles et d'un connecteur mâle SUB-D 25-pôles, longueur 11,5 m :

**1 unité 2302340/CABLE D-SUB-S/25S/C36/11,50**

## 5.2 Câble préconfectionné blindé avec deux connecteurs femelles SUB-D

- Équipement : connecteur femelle SUB-D des deux côtés selon CEI 807-2/DIN 41652 (liaison 1:1)
- Sortie du câble : droit
- Boîtier métallisé
- Vissage : 2 vis UNC 4-40



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 5.

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 9 pôles, longueurs fixes	9	1,0 m	CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S	2305415	1
		2,0 m	CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S	2305428	1
		3,0 m	CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S	2305431	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 9 pôles, longueurs variables	9	variable	CABLE D-SUB-B-B-S/09S/C22/... <sup>1</sup>	2302421 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 15 pôles, longueurs fixes	15	1,0 m	CABLE-D 15SUB/B/B/100/KONFEK/S	2305444	1
		2,0 m	CABLE-D 15SUB/B/B/200/KONFEK/S	2305457	1
		3,0 m	CABLE-D 15SUB/B/B/300/KONFEK/S	2305460	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 15 pôles, longueurs variables	15	variable	CABLE D-SUB-B-B-S/15S/C29/... <sup>1</sup>	2302421 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 25 pôles, longueurs fixes	25	1,0 m	CABLE-D 25SUB/B/B/100/KONFEK/S	2305473	1
		2,0 m	CABLE-D 25SUB/B/B/200/KONFEK/S	2305486	1
		3,0 m	CABLE-D 25SUB/B/B/300/KONFEK/S	2305499	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 25 pôles, longueurs variables	25	variable	CABLE D-SUB-B-B-S/25S/C37/... <sup>1</sup>	2302421 <sup>2</sup>	
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 37 pôles, longueurs fixes	37	1,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/100/KONFEK/S	2305509	1
		2,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/200/KONFEK/S	2305512	1
		3,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/300/KONFEK/S	2305525	1
		4,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/400/KONFEK/S	2900759	1
		6,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/600/KONFEK/S	2900760	1
		8,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/800/KONFEK/S	2900761	1
		10,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/1000/KONFEK/S	2900762	1
		15,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/1500/KONFEK/S	2900763	1
20,0 m	CABLE-D 37SUB/B/B/2000/KONFEK/S	2900764	1		
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 37 pôles, longueurs variables	37	variable	CABLE D-SUB-B-B-S/37S/C44/... <sup>1</sup>	2302421 <sup>2</sup>	
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 50 pôles, longueurs fixes	50	1,0 m	CABLE-D 50SUB/B/B/100/KONFEK/S	2305541	1
		2,0 m	CABLE-D 50SUB/B/B/200/KONFEK/S	2305554	1
		3,0 m	CABLE-D 50SUB/B/B/300/KONFEK/S	2305567	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs femelles SUB-D 50 pôles, longueurs variables	50	variable	CABLE D-SUB-B-B-S/50S/C50/... <sup>1</sup>	2302421 <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes


### Exemple de commande pour un câble rond équipé de deux connecteurs femelles

- câble rond blindé 37 pôles équipé de deux connecteurs femelles SUB-D 37 pôles, longueur 12,75 m :

**1 unité 2302421/CABLE D-SUB-B-B-S/37S/C44/12,75**

### 5.3 Câble préconfectionné blindé avec deux connecteurs mâles SUB-D

- Équipement : connecteur mâle SUB-D des deux côtés selon CEI 807-2/DIN 41652 (liaison 1:1)
- Sortie du câble : droit
- Boîtier métallisé
- Vissage : 2 vis UNC 4-40



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 6.

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 9 pôles, longueurs fixes	9	1,0 m	CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S	2305570	1
		2,0 m	CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S	2305583	1
		3,0 m	CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S	2305596	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 9 pôles, longueurs variables	9	variable	CABLE D-SUB-S-S-S/09S/C70/... <sup>1</sup>	2302434 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 15 pôles, longueurs fixes	15	1,0 m	CABLE-D 15SUB/S/S/100/KONFEK/S	2305606	1
		2,0 m	CABLE-D 15SUB/B/S/200/KONFEK/S	2305619	1
		3,0 m	CABLE-D 15SUB/S/S/300/KONFEK/S	2305622	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 15 pôles, longueurs variables	15	variable	CABLE D-SUB-S-S-S/15S/C71/... <sup>1</sup>	2302434 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 25 pôles, longueurs fixes	25	1,0 m	CABLE-D 25SUB/S/S/100/KONFEK/S	2305635	1
		2,0 m	CABLE-D 25SUB/S/S/200/KONFEK/S	2305648	1
		3,0 m	CABLE-D 25SUB/S/S/300/KONFEK/S	2305651	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 25 pôles, longueurs variables	25	variable	CABLE D-SUB-S-S-S/25S/C72/... <sup>1</sup>	2302434 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 37 pôles, longueurs fixes	37	1,0 m	CABLE-D 37SUB/S/S/100/KONFEK/S	2305664	1
		2,0 m	CABLE-D 37SUB/S/S/200/KONFEK/S	2305677	1
		3,0 m	CABLE-D 37SUB/S/S/300/KONFEK/S	2305680	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 37 pôles, longueurs variables	37	variable	CABLE D-SUB-S-S-S/37S/C73/... <sup>1</sup>	2302434 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 50 pôles, longueurs fixes	50	1,0 m	CABLE-D 50SUB/S/S/100/KONFEK/S	2305693	1
		2,0 m	CABLE-D 50SUB/S/S/200/KONFEK/S	2305703	1
		3,0 m	CABLE-D 50SUB/S/S/300/KONFEK/S	2305716	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteurs mâles SUB-D 50 pôles, longueurs variables	50	variable	CABLE D-SUB-S-S-S/50S/C74/... <sup>1</sup>	2302434 <sup>2</sup>	1

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes

#### Exemple de commande pour un câble rond équipé de deux connecteurs mâles

- câble rond blindé 15 pôles équipé de deux connecteurs mâles SUB-D 15 pôles ; longueur 8,5 m :

**1 unité 2302434/CABLE D-SUB-S-S-S/15S/C71/8,50**

#### 5.4 Câble préconfectionné blindé avec un connecteur femelle SUB-D et une extrémité non terminée

- Équipement : connecteur femelle SUB-D d'un côté, extrémité non terminée de l'autre selon CEI 807-2/ DIN 41652 (liaison 1:1)
- Sortie du câble : droit
- Boîtier métallisé
- Vissage : 2 vis UNC 4-40



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 8.

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D9 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs fixes	9	0,5 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	2926014	1
		1,0 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	2926027	1
		1,5 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	2926030	1
		2,0 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	2926043	1
		3,0 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	2926056	1
		4,0 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	2926069	1
		6,0 m	CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	2926072	1
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D9 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs variables	9	variable	CABLE-D-9SUB-F-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900903 <sup>2</sup>	1
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D15 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs fixes	15	0,5 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	2926085	1
		1,0 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	2926098	1
		1,5 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	2926108	1
		2,0 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	2926111	1
		3,0 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	2926124	1
		4,0 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	2926137	1
6,0 m	CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	2926140	1		
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D15 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs variables	15	variable	CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900905 <sup>2</sup>	1
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D25 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs fixes	25	0,5 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	2926153	1
		1,0 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	2926166	1
		1,5 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	2926179	1
		2,0 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	2926182	1
		3,0 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	2926195	1
		4,0 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	2926205	1
6,0 m	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	2926218	1		
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D25 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs variables	25	variable	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900906 <sup>2</sup>	1
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D37 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs fixes	37	0,5 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	2926221	1
		1,0 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	2926234	1
		1,5 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	2926247	1
		2,0 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	2926250	1
		3,0 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	2926263	1
		4,0 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	2926276	1
6,0 m	CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	2926289	1		
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D37 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs variables	37	variable	CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900907 <sup>2</sup>	1

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D50 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs fixes	50	0,5 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	2926292	1
		1,0 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	2926302	1
		1,5 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	2926315	1
		2,0 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	2926328	1
		3,0 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	2926331	1
		4,0 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	2926344	1
		6,0 m	CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	2926357	1
Câble rond préconfectionné, équipé d'un connecteur femelle SUB-D50 pôles et d'une extrémité non terminée, longueurs variables	50	variable	CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900908 <sup>2</sup>	1

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes

#### Exemple de commande pour un câble rond équipé d'un connecteur femelle d'un côté et d'une extrémité non terminée de l'autre

- câble rond 37 pôles blindé, équipé d'un connecteur femelle SUB-D 37 pôles d'un côté et d'une extrémité non terminée de l'autre, longueur 12,75 m :

**1 unité 2900907/CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/12,75**

### 5.5 Câble préconfectionné blindé avec un connecteur SUB-D mâle et une extrémité non terminée

- Équipement : connecteur mâle SUB-D d'un côté, extrémité non terminée de l'autre selon CEI 807-2/ DIN 41652 (liaison 1:1)
- Sortie du câble : droit
- Boîtier métallisé
- Vissage : 2 vis UNC 4-40



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 10.

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D9 pôles et extrémité non terminée, longueurs fixes	9	0,5 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	2926360	1
		1,0 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	2926373	1
		1,5 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	2926386	1
		2,0 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	2926399	1
		3,0 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	2926409	1
		4,0 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	2926412	1
		6,0 m	CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0	2926425	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D9 pôles et extrémité non terminée, longueurs variables	9	variable	CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900909 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D15 pôles et extrémité non terminée, longueurs fixes	15	0,5 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	2926438	1
		1,0 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	2926441	1
		1,5 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	2926454	1
		2,0 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	2926467	1
		3,0 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	2926470	1
		4,0 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	2926483	1
6,0 m	CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	2926496	1		
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D15 pôles et extrémité non terminée, longueurs variables	15	variable	CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900910 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D25 pôles et extrémité non terminée, longueurs fixes	25	0,5 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	2926506	1
		1,0 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	2926519	1
		1,5 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	2926522	1
		2,0 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	2926535	1
		3,0 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	2926548	1
		4,0 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	2926551	1
6,0 m	CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	2926564	1		
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D25 pôles et extrémité non terminée, longueurs variables	25	variable	CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900911 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D37 pôles et extrémité non terminée, longueurs fixes	37	0,5 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	2926577	1
		1,0 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	2926580	1
		1,5 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	2926593	1
		2,0 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	2926603	1
		3,0 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	2926616	1
		4,0 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	2926629	1
6,0 m	CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	2926632	1		
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D37 pôles et extrémité non terminée, longueurs variables	37	variable	CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900912 <sup>2</sup>	1

Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D50 pôles et extrémité non terminée, longueurs fixes	50	0,5 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M	2926645	1
		1,0 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M	2926658	1
		1,5 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M	2926661	1
		2,0 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M	2926674	1
		3,0 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M	2926687	1
		4,0 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M	2926690	1
<b>Câble rond préconfectionné</b> , avec connecteur mâle SUB-D50 pôles et extrémité non terminée, longueurs variables	50	6,0 m	CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M	2926700	1
		variable	CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... <sup>1</sup>	2900913 <sup>2</sup>	1

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes

### Exemple de commande pour un câble rond équipé d'un connecteur mâle d'un côté et d'une extrémité non terminée de l'autre

- câble rond 50 pôles blindé, équipé d'un connecteur mâle SUB-D 50 pôles d'un côté et d'une extrémité non terminée de l'autre, longueur 10,50 m :

**1 unité 2900913/CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/10,50**

### 5.6 Câble préconfectionné blindé sans équipement

- Équipement : aucun



Pour les longueurs spéciales, voir le code de commande de l'exemple de commande à la page 10.



Description	Nombre de pôles	Longueur du câble	Type	Référence	Condit.
<b>Câble rond</b> , 9 pôles, non équipé, longueurs variables	9	variable	CABLE D-SUB-S/09S/C00/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond</b> , 15 pôles, non équipé, longueurs variables	15	variable	CABLE D-SUB-S/15S/C00/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond</b> , 25 pôles, non équipé, longueurs variables	25	variable	CABLE D-SUB-S/25S/C00/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond</b> , 37 pôles, non équipé, longueurs variables	37	variable	CABLE D-SUB-S/37S/C00/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1
<b>Câble rond</b> , 50 pôles, non équipé, longueurs variables	50	variable	CABLE D-SUB-S/50S/C00/... <sup>1</sup>	2302340 <sup>2</sup>	1

<sup>1</sup> Préciser impérativement la longueur de câble, voir exemple de commande (longueur minimale : 0,2 m)

<sup>2</sup> Référence des variantes

### Exemple de commande pour câble rond sans équipement

- câble rond blindé 25 pôles, non équipé, longueur 35 m :

**1 unité 2302340/CABLE D-SUB-S/25S/C00/35,00**