


UM 45-FLK16

Référence: 2962560


L'illustration montre une variante à 34 pôles

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962560>

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 16 pôles



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 087234
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	25 V AC
	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	16
Largeur	64 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	50 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Tension d'essai entrée/sortie	500 V AC
Emplacement pour le montage	Indifférent

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	DIN VDE 110
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	16
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3

Approbations

Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2299291	FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 0,5 m
2299301	FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 1 m

2299314	FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 1,5 m
2299327	FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 2 m
2299330	FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 3 m
2299343	FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 4 m
2299369	FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 8 m
2299372	FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 16 pôles (liaison 1:1), longueur : 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques