


FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS

Référence: 2303006


L'illustration montre la version FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2303006>

Standard 1:1 module SUB-D, connexion à ressort et connecteur mâle SUB-D, 25 pôles



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 943974
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 286 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	125 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	2,5 A 1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	25
Largeur	78,8 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	52 mm
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	1,2 kV
Tension d'isolement assignée	125 V

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Mode de raccordement	Raccordement à ressort
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Connecteur SUB-D
Mode de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de pôles	25

Approbatons



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires		
Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs SUB-D femelles, longueur variable
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur SUB-D mâle et d'1 connecteur SUB-D femelle, longueur variable
2926153	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m
2926166	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1 m
2926179	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1,5 m
2926182	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m
2926195	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 3 m
2926205	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 4 m
2926218	CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M	Câble blindé avec un connecteur femelle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 3 m


2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 25 pôles, longueur : 6 m

Généralités

2900906	CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/...	Câble blindé avec un connecteur mâle à 25 pôles SUB-D et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 25 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : variable
---------	-------------------------------	--

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques