

Pistolet d'aspiration/ de soufflage

Code : 000805139

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.

Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les différents menus et paramètres de l'appareil.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2014 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/08-14/JV





Le pistolet d'aspiration/de soufflage pneumatique Hazet est l'outil idéal pour aspirer et souffler sur les surfaces sales et difficilement accessibles, grâce à ses dimensions compactes.



Il convient de vider et de nettoyer le sac de collecte avant chaque utilisation.



Le pistolet d'aspiration/de soufflage ne doit pas être branché sur l'air comprimé pendant le nettoyage du sac de collecte.








Le fonctionnement sur l'aspirateur ne peut s'effectuer que lorsque le sac de collecte est mis en place, car les particules aspirées sont propulsées très rapidement dans la direction de l'utilisateur.




Attention : L'appareil ne dispose pas d'isolation électrique.

Caractéristiques techniques

Code article	9043-10
	12,5 1/2"
	12,91 (1/4") – 7,2
 [kg]	0,67
Diamètre du tuyau [mm]	10
Consommation d'air [l/min]	96
Pression de fonctionnement [bar]	6,3
 [dB(A)]	Lp A 92
Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Lp W 97
Niveau de vide [mmHg]	7,5
Accélération de vibrations [m/s ²]	0,4
 [mm]	145

Rangement/stockage



L'appareil doit être stocké et conservé en respectant les conditions suivantes :

- Il doit être sec et exempt de poussière.
- Il ne doit pas être exposé à des liquides et/ou substances agressives.
- Il ne doit pas être entreposé à l'extérieur.
- Il doit se trouver hors de portée des enfants.
- Température de stockage : -10 à +40 °C
- Humidité relative max. 60%

Basculement aspiration/soufflage

1. Aspirer



2. Démonter la soupape



3. Retournez et montez la soupape



4. Souffler



Contenu de livraison

Pistolet d'aspiration/de soufflage pneumatique avec déflecteur, fiche de couplage à largeur nominale 7,2.