

Numéro de pièce (couleur grise)	DN-19 FAN-2-WM-T	DN-19 FAN-2-WM-I	DN-19 FAN-1-WM-I	DN-19 FAN-2-HO	DN-19 FAN-4-HO	DN-19 FAN-2-N	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-SRV	DN-19 FAN-6-SRV
Numéro de pièce (couleur noire)	DN-19 FAN-2-WM-T-SW	⊗	⊗	DN-19 FAN-2-HO-SW	DN-19 FAN-4-HO-SW	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-B-N	DN-19 FAN-4-SRV-B	DN-19 FAN-6-SRV-B
Séries d'armoires adaptées	Montage mural 19" Unique Support mural 19" dynamique Montage mural 19" SOHO	Montage mural 19 Extérieur (IP55)	Montage mural 19 Extérieur (IP55)	tous	tous	Réseau 19" unique Réseau 19" et serveur dynamique Varioflex-N 19"	Réseau 19" unique Réseau 19" et serveur dynamique Varioflex-N 19"	Serveur 19" unique	Serveur 19" unique
Zone de montage	Toit	Toit	Toit	Rails profilés 19 Toit (varioFLEX)	Rails profilés 19 Toit (varioFLEX)	Toit	Toit	Toit	Toit
Qualité des ventilateurs	2	2	1	2	4	2	4	4	6
Débit d'air	4.6 m³/min	4.6 m³/min	2.3 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	9.2 m³/min	13.8 m³/min
Thermostat	Oui (fixe)	Oui (fixe)	Oui (fixe)	Oui (Support de fixation supplémentaire)	Oui (Support de fixation supplémentaire)	Oui (Support de fixation supplémentaire)	Oui (Support de fixation supplémentaire)	Oui (Support de fixation supplémentaire)	Oui (Support de fixation supplémentaire)
Niveau sonore	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm
Interrupteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtres	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗