

Lisez le présent mode d'emploi en entier et avec attention. Il fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation. Conservez soigneusement ce manuel pour toute clarification et ne le faites passer qu'avec le produit.

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de mort par électrocution

Coupure du réseau

Le produit ne possède aucun interrupteur d'alimentation, et doit seulement être utilisé dans les points accessibles pour retirer rapidement après utilisation en cas d'urgence.

- >> Volage-libre seulement par débranché prise secteur.
- >> Tirez sur le boîtier du connecteur en cas d'urgence, après l'utilisation et pendant les orages!
- >> Évitez tout contact avec des tensions secteur!
- >> Comparez les spécifications du produit, l'alimentation et les périphériques. Ceux-ci doivent être identiques ou dans la plage spécifiée.
- >> Ne modifiez pas ce produit, des composants du produit ou des accessoires et ne pas ouvrir le boîtier.
- >> Laissez un professionnel de faire l'entretien et les travaux de réparation.
- >> Éviter les conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême, le froid, l'humidité ou l'exposition directe au soleil, ainsi que les vibrations et la pression mécanique.
- >> Ne pas ports de court-circuit et des circuits.

NOTE

Les dommages matériels par une mauvaise utilisation

Maintenance, entretien





- >> Le produit ne nécessite aucun entretien.
- >> Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.

Utilisation prévue

- >> Utiliser le produit, des composants du produit et des accessoires en parfait état.
- >> Utiliser uniquement dans une ambiance sèche.
- >> Ne pas utiliser en atmosphère explosive.
- >> Non destiné à des enfants et des personnes mentalement limitées et / ou la capacité physique.

Description et Fonction

Votre produit est utilisé comme une extension d'interface ou comme une extension de votre interface audio et USB de PC existant et, et que l'intégration optique dans des bureaux de bureau. Il est spécifiquement conçu pour l'intégration dans les implémentations de tables de bureau.

Contenu de la livraison	93893	93894	93895	93896
	Hub USB, Mode d'emploi			
Éléments d'opération				
Figure				
Caractéristiques				
Standard USB	USB 2.0 (max. 480Mbps)			
Connexions USB	3x prise USB A		4x prise USB A	
Connexions audio	-	1x entrée microphone, 1x sortie casque		-
Dimensions	Ø 71 (60) x 31mm		Ø 95 (80) x 31.2mm	
Poids	117g	134g	124g	125g

De liaison


1. Insérez le Hub USB dans l'ouverture d'entrée de câble de votre bureau.
2. Branchez les câbles USB et Audio du produit à un port libre de votre PC.

NOTE: USB2.0 est rétro-compatible avec USB 1.1, bien que tous les périphériques doivent prendre en charge USB2.0 pour l'utilisation de la vitesse de transfert de données complet.

D'exploitation

Utiliser le produit sans aucune installation de pilote en Plug'n'play. Installation de vos périphériques peut causer lire le manuel de l'utilisateur.

Instructions pour l'élimination

 Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.