





Détecteur électronique de métaux et de câbles électrique sous tension


Rev.1216



- L'appareil permet la recherche précise de métaux, tels ronds à béton armé, tuyaux de chauffage et conduites d'eau.
- Commande à une touche pour régler les différents modes de mesure
- L'appareil est d'un emploi simple et sûr grâce au guidage convivial de l'utilisateur sur l'écran ACL.
- Auto-Calibration : il permet à l'instrument de s'adapter directement après la mise en marche aux différents supports.
- Auto-Cal Plus : il permet de délimiter facilement les objets à mesurer en mode Metal-Scan.
- Des signaux acoustiques et optiques de détection d'objets.
- Son avertisseur de tension en continu garantit une sécurité exemplaire.
- La localisation de câbles sous tension permet de déterminer la position et le tracé précis de ces derniers.

DONNÉES TECHNIQUES

PLAGE DE MESURE AC	110 - 230V, 50 - 60 HZ
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C...40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20°C ... 70°C
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	pile alcaline 1 x 9 V (type 6LR 61)
DIMENSIONS (L x H x P)	85 x 180 x 38 mm
POIDS (pile incluse)	180 g



CombiFinder Plus
+ pile

Dimensions de l'emballage
(L x H x P)
313 x 123 x 60 mm

VUE D'ENSEMBLE

1 Détection ciblée des métaux Ferro-Scan / Non-Ferro-Scan (Metal-Scan)	jusqu'à 7,5 cm / jusqu'à 5 cm de profondeur
2 Détection ciblée des câbles électriques – sous tension (AC-Scan)	jusqu'à une profondeur de 4 cm

Calibrage automatique	oui
Avertisseur de tension en continu	oui
Écran d'affichage	écran éclairé
Signaux de détection et d'avertissement	visuel et acoustique

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
CombiFinder Plus	080.955A	4 021563 684199	5

