

Testboy Profi III LED+°

Testeur bipolaire de tension avec test FI

Le nouveau Testboy Profi III LED+° est le successeur logique de notre très apprécié Testboy Profi LED Plus. Il convainc grâce à sa manipulation aisée et à sa forme robuste et sûre, mais satisfait à toutes les exigences des professionnels envers un testeur de tension moderne.

Vos avantages

- | Manipulation pratique à une main
- | Forme robuste et sûre
- | Contrôles sans contact au doigt
- | Indication des tensions également sans piles



SPÉCIFICATIONS

	Testboy Profi III LED+°
Indicateur	Optique, LEDs
Sélection de la plage de mesure	Automatique
Plage de tension	6– 1000 V CA 6– 1400 V CC
Catégorie de surtension	CAT IV 400V / CAT III 750V
Contrôle de continuité	0– 50 kΩ avec signal optique/sonore
Indication de phase	> 100 V CA
Contrôle de phase à 1 pôle	Oui
Contrôle bipolaire du champ magnétique rotatif	Oui
Test de contrôle FI/RCD	30 mA à 230 V CA au moyen de deux touches
Test des diodes	Oui
Polarité	Oui (+,– LED)
Indicateur PELV	Optique, sonore et vibreur
Eclairage du point de mesure	LED blanche
Arrêt automatique	Oui
Adaptateur pour point d'essai de 4 mm	A visser
Catégorie de protection	IP 65
Norme	EN 61243-3:2010
Dimensions	300 × 75 × 20 mm
Poids	270 g
Alimentation	2 × 1,5 V AAA (affichage des tensions également possible sans piles)
Coloris	Rouge / Noir
Contenu de la livraison	Piles comprises
Accessoire (en option)	Sacoche

