


# Testboy Profi III LCD+°

## Testeur bipolaire de tension avec test FI

Le Testboy Profi III LCD+° est le nouveau modèle de pointe de notre gamme professionnelle. Ce testeur de tension bipolaire novateur convainc grâce à un large éventail d'applications et à son maniement à une main. Il permet des contrôles sans contact au doigt.

### Vos avantages

- | Grand écran LCD éclairé
- | Affichage des tensions jusqu'à 1000 V CA et 1400 V CC
- | Mesure de résistance jusqu'à 1999 Ω
- | Affichage des fréquences jusqu'à 1000 Hz
- | Procédé de mesure T-RMS pour la tension non sinusoïdale, p.ex. dans l'industrie



### SPÉCIFICATIONS

	Testboy Profi III LCD+°
Indicateur	Optique, LCD
Sélection de la plage de mesure	Automatique
Plage de tension	3 – 1000 V CA (TRMS/RMS) 4 – 1400 V CC
Catégorie de surtension	CAT IV 500V / CAT III 850V
Mesure de résistance	1 – 1999 Ω
Contrôle de continuité	0 – 50 Ω, avec signal sonore
Affichage des fréquences	0 – 1000 Hz
Indication de phase	> 100 V CA
Contrôle de phase à 1 pôle	Oui
Contrôle bipolaire du champ magnétique rotatif	Oui
Test de contrôle FI/RCD	30 mA à 230 V CA au moyen de deux touches
Polarité	Oui (- sur l'écran LCD)
Indicateur PELV	Optique, sonore et vibreur
Eclairage du point de mesure	LED blanche
Fonction Data Hold	Tension et résistance
Arrêt automatique	Oui
Adaptateur pour point d'essai de 4 mm	A visser
Catégorie de protection	IP 65
Norme	EN 61243-3:2010
Dimensions	300 × 75 × 20 mm
Poids	270 g
Alimentation	2 × 1,5 V AAA (affichage des tensions également possible sans piles)
Coloris	Rouge / Noir
Contenu de la livraison	Piles comprises
Accessoire (en option)	Sacoche

