


MEDISANA THERMOMETRE FTC FR

Mode d'emploi. À lire attentivement!

Félicitations et merci de votre confiance!

Vous avez choisi un produit de qualité MEDISANA, l'un des leaders du marché de la santé. Afin d'obtenir les résultats exacts et de profiter longtemps de votre thermomètre FTC MEDISANA, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien.

Votre MEDISANA AG



FOURNITURE

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet.

La fourniture comprend :

- Le thermomètre FTC MEDISANA
- Une pile type AG3 ou LR 41 (pré-installée)
- Un étui de rangement
- Mode d'emploi

CONSIGNES DE SECURITE

1. Le thermomètre se compose de petites pièces susceptibles d'être avalées par des enfants. Ne jamais laisser des enfants manipuler le thermomètre sans surveillance.
2. Uniquement utiliser le thermomètre pour mesurer la température corporelle.
3. L'appareil n'est pas destiné à l'utilisation professionnelle.
4. En cas de pannes, ne réparez pas l'appareil vous-même. N'utilisez plus le thermomètre. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste et confiez uniquement les réparations au service technique MEDISANA.
5. Veuillez observer les conditions d'utilisation et de stockage afin de conserver longtemps votre thermomètre FTC MEDISANA en parfait état de fonctionnement.

INFORMATIONS UTILES CONCERNANT LA MESURE DE TEMPERATURE AVEC LE THERMOMETRE FTC MEDISANA

Qu'est-ce que la fièvre ?

La température de notre corps se situe normalement entre 36 °C et 37,5 °C. Selon l'heure de la journée et l'état physique, par ex. durant la période de menstruation, des fluctuations sont normales. Mais si la température de corps dépasse 38 °C, on parle de fièvre. Si la fièvre dépasse 39 °C et ne chute pas au bout d'1 à 2 jours, vous devez absolument consulter un médecin.

Mesurer la température - rapidement et sans erreur!

Une maladie fébrile est souvent associée à de la fatigue, des membres douloureux, frissons et frissons de fièvre. Pour contrôler au mieux l'évolution de la maladie, il faut mesurer la température 2 à 3 fois par jour toutes les 4 à 6 heures. Pour pouvoir comparer les résultats, effectuez toujours la mesure dans la même partie du corps et à des heures à peu près similaires.



Le thermomètre FTC MEDISANA vous permet de déterminer rapidement et aisément la température actuelle du corps. Les erreurs fréquentes, telles un temps de mesure insuffisant, sont pratiquement exclues.

Vous pouvez effectuer la mesure de la température dans les parties suivantes:

- a) sous la langue (buccale)
- b) dans le creux de l'aisselle (axillaire)
- c) dans l'anus (rectale)





UTILISATION


Retirer/insérer les piles:

Le thermomètre FTC MEDISANA est directement prêt à l'emploi, car la pile est pré-installée dans l'appareil. Lorsqu'au bout d'une certaine durée de service, le symbole "  " est affiché à droite dans l'ACL, il faut insérer une pile neuve. Retirez le couvercle  du compartiment à piles et sortez le boîtier d'env. 18mm du thermomètre. Soulevez la pile au moyen d'un petit tournevis et remplacez-la par une du même type. Respectez la polarité de la pile (le pôle "+" est visible). Refermez le compartiment de la pile correctement avec le couvercle.


APPLICATION

Mesure


Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Start . Tous les symboles de l'écran sont affichés environ deux secondes et un bref signal sonore retentit. La dernière valeur mesurée s'affiche ensuite brièvement sur l'écran LCD (un petit " M " s'affiche également à droite). Si la température est inférieure à 32°C, l'ACL  affiche "Lo" et "°C" clignote. Le thermomètre FTC MEDISANA est prêt pour la mesure. Placez la pointe de mesure  sous la langue, dans le creux de l'aisselle ou dans l'anus. Le thermomètre commence automatiquement la mesure. Durant la mesure, la température actuelle est affichée en permanence. Dès que la mesure est effectuée, le thermomètre sonne 10 fois et la température mesurée s'affiche à l'écran . Lorsque le thermomètre détecte une température de >37,7°C, une alarme de fièvre de 10 triples bips retentit.

Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de huit minutes après la mesure. Afin de prolonger la durée de vie de la pile, vous pouvez cependant éteindre le thermomètre après la lecture de la température en appuyant sur la touche Start .


Mesures dans les différentes parties du corps

Le thermomètre FTC MEDISANA permet d'effectuer une mesure de température buccale (dans la bouche), axillaire (dans le creux de l'aisselle) ou rectale (dans l'anus). Il est entièrement étanche. Après environ 1 minute, l'appareil émet 10 bips courts et le résultat s'affiche à l'écran LCD . Le thermomètre peut ensuite être retiré. Afin d'effectuer une mesure sûre et précise, il convient d'observer les points suivants lors du positionnement du thermomètre:


MESURE BUCCALE:

Placer la pointe de mesure  du thermomètre sous la langue et fermer la bouche. Respirer par le nez durant la mesure pour ne pas fausser le résultat.



MESURE RECTALE:

La mesure rectale est désagréable pour de nombreux patients, mais permet d'obtenir un résultat précis. Insérer prudemment la pointe de mesure  environ 3,5 cm dans l'anus.

MESURE DANS LE CREUX DE L'AISSELLE:

Nettoyer le creux de l'aisselle avant la mesure. Placer la pointe de mesure  du thermomètre dans le creux de l'aisselle. Abaisser le bras et le garder légèrement pressé contre le corps durant la mesure.

FONCTION MEMOIRE

Le thermomètre FTC MEDISANA dispose d'une fonction mémoire permettant de visualiser la dernière valeur mesurée. Lorsque le thermomètre est éteint, appuyez sur la touche Start . La dernière valeur mesurée s'affiche ensuite brièvement sur l'écran LCD  (un petit " M " s'affiche également à droite).

NETTOYAGE ET DESINFECTIION

Le thermomètre FTC MEDISANA est étanche et peut être aisément nettoyé et désinfecté. Nettoyez le thermomètre avant et après chaque mesure avec un chiffon imbibé d'une solution douce à base d'alcool. Vous pouvez en outre désinfecter le thermomètre avec une solution adaptée. Votre commerçant spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller et recommander des produits de nettoyage appropriés.

CARACTERISTIQUES

Nom et modèle: Thermomètre FTC
Gamme de mesure: 32,0 °C - 42,0 °C
Graduation: 0,1 °C
Précision de mesure: ± 0,1 °C (écart par rapport à la température réelle du corps dans la gamme de mesure de 35,5 °C - 42 °C) sans extrapolation
Durée de vie: environ 2500 mesures
Conditions d'utilisation: 10 °C à 40 °C
Conditions de rangement: -10 °C à +6 °C
Dimensions: 10 mm (h), 128 mm (L), 19 mm (l)
Poids: 9,8 g
Pile: 1 pile 1,5 V (type AG3 ou LR41)
N° d'article: 77030
Code EAN: 40 15588 77030 2

CE 0297



Appareil conforme à la classe de protection B



Veuillez lire le mode d'emploi



N° de lot



Fabricant



Date de fabrication

La certification CE se réfère à la directive CE 93/42/EEC. La conception et la fabrication sont conformes aux normes européennes suivantes: EN 12470-3 (thermomètre médical), EN 980 (symboles), EN 60601-1 (appareils électromédicaux).

Compatibilité électromagnétique :

L'appareil correspond aux exigences de la norme EN 60601-1-2 pour la compatibilité électromagnétique. Pour connaître les détails de ces données de mesure, contactez MEDISANA.

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez les piles avant de jeter l'appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

GARANTIE

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits MEDISANA. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
 - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au non-respect de la notice d'utilisation.
 - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - d. les accessoires soumis à une usage normale (batteries, piles, etc.).
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.



MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALLEMAGNE
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de

En cas de besoin de service après-vente, d'autres accessoires et pièces détachées merci de vous adresser à:

Opaya Group

8 rue Petit
92110 Clichy
Tel. +33 1 41472620
Fax: +33 1 47310888
eMail: contact@opayagroup.com
Internet: www.opayagroup.com