



## Platine de brassage CAT6 blindée

24 ports, FTP, 1U, blocs de terminaison à impact à angle droit à accès par le haut  
Part No.: **720014**

Garantie à vie.

Les normes de fabrication strictes offrent une qualité optimale pour l'ensemble des produits INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Tous sont fournis avec une garantie à vie, l'engagement le plus sérieux qu'un fabricant puisse prendre en matière de qualité.

### Caractéristiques:

- Des terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec au moins des contacts par jacks 3 mm plaqués or 50 µ.
- Des blocs de terminaison à impact à accès par le haut facilitent l'installation.
- Compatible avec les outils de terminaison à impact Krone.
- Prend en charge les câbles multibrins et monobrins 24 à 26 AWG.
- À utiliser avec du câble réseau CAT6 à paires torsadées (FTP) entièrement blindé.
- La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet.
- Conforme aux normes de montage en rack 19".
- Garantie à vie.

### Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certifications

- UL
- Compatible RoHS.
- CE

Caractéristiques environnementales

- Dimensions : L 482 mm x H 43 mm x P 109 mm (19 x 1,7 x 4,3 in)
- Écartement horizontal des orifices de montage gauche et droit : 465 mm (18,3 in)
- Écartement vertical des orifices de montage supérieur et inférieur : 32 mm (1,25 in)
- Poids : 2,16 kg (4,76 lbs)
- Température de fonctionnement : -40 – 70 °C (-40 – 158 °F)

Contenu du pack

- Platine de brassage CAT6 blindée
- 4 vis de montage
- Fil de mise à la terre
- Guide de prise en main

