Kit sonde et générateur de tonalités réseau

Générateur de tonalités
Part No.: 515566

Caractéristiques:

- Teste les réseaux datacom, de télécommunications, de sécurité, vidéo et audio.
- Commutateur à deux positions pour signal à tonalité unique ou multiple.
- Les voyants permettent de tester la polarité, la continuité et le voltage.
- Le mode Batterie de conversation amélioré fournit une alimentation pour les communications vocales sur des paires de fils inactives.
- Fils et cordons modulaires permettant de tester chaque fil individuellement ou les prises jack modulaires.
- Fiche en plastique remplaçable afin d'empêcher les court-circuits accidentels.
- Suivi ou identification des fils ou câbles groupés.
- Pinces crocodiles, jack RJ45, prise RJ12, connecteur F facultatif.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Générateur de tonalités réseau
• Fréquence du générateur de tonalités : Haute fréquence alternative : 500-781 Hz ; basse fréquence alternative : 446-657 Hz
• Batterie de conversation : 9 V dans un circuit de 600 ohms
• Protection contre le risque de surtension : 50 Vcc ou 24 Vca
• Batterie : 9 Vcc standard ou alcaline
• Norme européenne : EN 55022 classe B pour les ATI et EN 55024
• Dimensions : P 125 x L 68 x H 26 mm (4,9 x 2,7 x 1,2 in)
• Poids : 120 g (0,37 lb)

Sonde réseau
• Gain : 30 db
• Résistance de la fiche : 30 ohms (fiche en plastique)
• Batterie : 9 Vcc standard ou alcaline
• Norme européenne : EN 55022 classe B pour les ATI et EN 55024
• Dimensions : L 210 x P 40 x H 28 mm (8,1 x 1,6 x 1 in)
• Poids : 140 g (0,3 lb)

Caractéristiques environnementales :
• Température de fonctionnement : 0–40 °C (32–104 °F)

Contenu du pack
• Sonde réseau
• Générateur de tonalités réseau avec pinces crocodiles et connecteur RJ-12
• Connecteur F femelle vers adaptateur RJ-45
• Pochette de transport
• Manuel utilisateur

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.











Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.