



Commutateur KVM compact 2 ports

USB, avec cordons et prise en charge audio

Part No.: **151252**

Le commutateur KVM MANHATTAN est une solution compacte, dotée de deux ports et d'une fonction de commutation microphone. La prise en charge USB côté console permet d'utiliser un clavier et une souris USB. Le commutateur est fourni avec deux jeux de cordons combinés KVM USB amovibles et deux jeux de cordons audio/microphone pour les applications multimédias SOHO et de bureau. En outre, il permet d'accéder à quatre ordinateurs multimédias USB, de les contrôler, les démarrer et les redémarrer, tout ceci via un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris) USB et à des haut-parleurs et microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC.

Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans interruption

Grâce à la fonction audio et microphone de ce commutateur KVM, vous profitez pleinement des atouts des systèmes multimédias installés sur vos deux ordinateurs. Vous n'êtes plus contraint de déconnecter et de reconnecter les cordons audio/microphone pour surveiller l'entrée et la sortie audio/microphone de chaque ordinateur. Pour plus de commodité, les utilisateurs peuvent également utiliser une commutation indépendante ou simultanée du canal PC et du canal audio/microphone. Pour cela, un seul ensemble de haut-parleur et microphone est nécessaire pour les deux ordinateurs. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une fonction de commutation audio/microphone et PC simultanée/indépendante programmable, pour une commutation KVM et multimédia flexible.

Compatibilité de l'interface USB pour une prise en charge sur diverses plateformes

La technologie d'interface USB offre une prise en charge sur diverses plateformes des PC, Macintosh G3/G4 et iMAC.

Finies les difficultés associées au câblage !

Ce commutateur KVM vous épargne toute préoccupation liée au câblage grâce aux deux cordons audio/microphone et aux deux cordons KVM amovibles de 1,5 m. En fait, vous n'avez plus à vous soucier de la taille des cordons : ils sont fournis directement.

Caractéristiques:

- Gérez/contrôlez 2 ordinateurs USB à partir d'un seul ensemble KVM (clavier, écran, souris).
- Commutation audio et microphone, pour une diffusion multimédia sans interruption sur diverses plateformes.
- Connexion à chaud des PC permettant d'effectuer la maintenance sans éteindre le commutateur KVM ni les PC.
- Choix du canal par bouton-poussoir et raccourcis clavier.
- DEL pour une surveillance facile de l'état du système.

- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1 600 x 900 pixels.
- Alimenté par le bus USB : pas besoin d'adaptateur secteur.
- Inclut deux cordons de connexion pour l'ordinateur, les haut-parleurs et le microphone.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes

- USB 1.1

Général

- Connexions PC : 2
- Connexions console : 1
- Ports PC :
 - 2 USB type A (clavier, souris)
 - 2 HD15 mâles (vidéo)
 - 2 prises jack audio 3,5 mm (pour connexion de la carte son haut-parleur et microphone)
- Ports consoles :
 - 2 USB type A (clavier, souris)
 - 1 HD15 femelle (vidéo)
- Connecteurs audio :
 - 1 jack 3,5 mm (microphone)
 - 1 jack 3,5 mm (haut-parleur)
- Sélection de l'ordinateur :
 - Boutons en façade
 - Via les raccourcis clavier
- Résolution vidéo : 1 600 x 900 maximum
- FCC Classe B, CE, RoHS

DEL

- Une DEL par canal

Alimentation

- Alimenté par le bus USB

Caractéristiques environnementales

- Gaine plastique
- Dimensions : P 86 x L 86 x H 26 mm (3,4 x 3,4 x 1 in)
- Poids : 0,5 kg (1,1 lbs)
- Température de fonctionnement : -10 - 50 °C (14 - 122 °F)
- Humidité de fonctionnement : 0 - 90 % d'humidité relative, sans condensation
- Température de stockage : -20 - 60 °C (4 - 140 °F)

Contenu du pack

- Commutateur KVM compact 2 ports
- Guide d'installation rapide

- Cordons de connexion PC et audio

