



Hub USB haut débit de bureau

10 ports, alimenté par le bus

Part No.: **161572**

Des performances USB puissantes dans un port multi-hub.

Le hub USB haut débit de bureau MANHATTAN élargit facilement l'accès USB pour les ordinateurs de bureau et portables et permet la connexion de périphériques et de dispositifs mobiles supplémentaires. Avec 10 ports très haut débit, compatibles en amont, le hub USB haut débit de bureau MANHATTAN permet de gérer la collection croissante de dispositifs compatibles USB de presque n'importe quel amateur du numérique. Il est idéal pour recharger les lecteurs MP3, les téléphones portables, les appareils photo numériques et autres accessoires mobiles, ainsi que pour connecter des claviers, souris, webcams, lecteurs à mémoire flash, lecteurs de cartes et plus encore. Le coffret compact en plastique solide présente l'alimentation et les ports hub-vers-PC sur le panneau latéral pour permettre une meilleure organisation des connexions et minimiser l'encombrement de câbles. Grâce aux fonctionnalités Plug-and-Play et de remplacement à chaud, sa compatibilité avec Windows7/8 et Mac, et des vitesses de transfert des données pouvant atteindre 480 Mbits/s, le hub USB haut débit de bureau MANHATTAN peut consolider plusieurs hubs moins performants en une seule solution USB.

Caractéristiques:

- Fournit 10 ports USB haut débit pour la connexion de périphériques supplémentaires.
- Remplace les hubs moins performants, avec un design compact pour plusieurs ports.
- Recharge facilement des appareils mobiles et connecte les lecteurs à mémoire flash, les récepteurs, les lecteurs de cartes, etc.
- Protection contre la surtension ; démontable à chaud.
- Compatible avec tous les ordinateurs dotés de ports USB.
- Plug-and-Play, compatible Windows7/8 et Mac.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- FCC
- CE

Ports

- Débits de transfert : 1,5/12/480 Mbits/s
- 2 prises de type ascendant A standard
- 10 ports descendants de type A standard
- 1 port 5 Vcc
- Alimentation : jusqu'à 500 mA sur tous les ports

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 120 x 68 x 22 mm (4,7 x 2,6 x 0,8 in)
- Poids : 14 g (0,5 oz)
- Cordon USB type standard A vers type standard B, 150 cm (59 in)
- Boîtier : plastique
- Voyant d'alimentation

Adaptateur secteur

- cUL, FCC
- Entrée : 100 - 240 V, 50/60 Hz ; 0,68 A, maximum
- Sortie : 5 V / 4 A
- Câble : 1,8 m (6 ft)

Configuration requise

- PC ou Mac doté de ports USB
- Windows 2000/XP/Vista/7/8 ou MAC OS 9 ou supérieur
- Port USB disponible

Contenu du pack

- Hub USB haut débit de bureau
- Cordon USB, adaptateur secteur et guide d'installation rapide



