



Convertisseur HDMI en VGA

HDMI mâle vers VGA femelle, avec audio, noir

Part No.: **151559**

Reliez facilement une source HDMI à un écran VGA.

Le convertisseur HDMI/VGA Manhattan permet d'établir une connexion simple, rapide et pratique entre des ordinateurs portables et de bureau récents équipés de la technologie HDMI et autres sources multimédias, et les moniteurs, projecteurs et autres dispositifs d'affichage VGA existants. Le convertisseur HDMI/VGA Manhattan est facile et rapide à installer ; il ne nécessite aucune installation ou configuration complexe pour prolonger le fonctionnement et rentabiliser pleinement la valeur ajoutée des écrans, projecteurs et autres équipements VGA traditionnels. Cette solution de faible puissance, fiable et rentable permet aux utilisateurs de passer, entre autres, aux bandes passantes et résolutions HDMI, ainsi qu'à la technologie Deep Color sans avoir à se procurer des écrans et des projecteurs onéreux plus récents. Sa conception intégrée tout-en-un en fait une solution intégrée compacte qui évite les torsions et les encombrements de cordons dans les installations et les espaces de travail. Grâce à son port stéréo 3,5 mm, le convertisseur peut transmettre des signaux audio à un périphérique audio externe avec le câble audio de 3,5 mm pratique inclus.

Caractéristiques:

- Convertit des signaux numériques HDMI en signaux vidéo analogiques VGA, avec port de sortie audio.
- Profitez d'images haute définition sur un projecteur, un moniteur VGA ou un autre dispositif d'affichage ; prend en charge la sortie vidéo analogique 1080 p.
- Entièrement blindé : protégé des interférences électromagnétiques et autres sources parasites.
- Contacts plaqués or pour une performance optimale.
- Capuchon et serre-câble surmoulés en PVC.
- Port micro-USB si la puissance supplémentaire est nécessaire
- Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications

- UL20276

- HDMI 1.3

Contacts

- HDMI 19 broches mâle, plaquage or
- VGA 15 broches femelle, plaquage nickel
- 3,5 mm mâle, plaquage or
- 3,5 mm femelle, plaquage nickel
- Micro-USB femelle, plaquage nickel
- Capuchon surmoulé en PVC
- Blindé

Convertisseur

- Connecteurs 30 AWG
- Blindage en mylar et aluminium
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohm
- Gaine en plastique thermoformée
- Longueur : 30 cm (12 in)
- Poids : 34 g (1,2 oz)

Câble audio

- 3,5 mm mâle (2)
- Câble 32 AWG
- Tension de tenue : 300 Vcc
- Gaine PVC
- Longueur : 0,5 m (1,5 ft)

Contenu du pack :

- Convertisseur HDMI en VGA
- Câble audio stéréo



