

Platine de brassage CAT5e

48 ports, UTP, 2U

Part No.: **513579**

Caractéristiques:

- Des terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec au moins des contacts par jacks 3 mm plaqués or 50 µ.
- Compatible avec les outils de terminaison à impact Type 110 et Krone.
- Prend en charge les câbles multibrins et monobrins 22 à 26 AWG.
- À utiliser avec du câble réseau CAT5e à paires torsadées (UTP) non blindé.
- La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet.
- Connecte des ports RJ-45 à un réseau.
- Conforme aux normes de montage en rack 19".
- Garantie à vie.

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certifications

- UL
- Compatible RoHS

Caractéristiques environnementales

- Dimensions : L 482 mm x H 88 mm x P 48 mm (19 x 3,5 x 1,9 in)
- Écartement horizontal des orifices de montage gauche et droit : 465 mm (18,3 in)
- Écartement vertical des orifices de montage supérieur et inférieur : 75,8 mm (3 in)
- Poids : 1,27 kg (2,8 lbs)
- Température de fonctionnement : -40 – 80 °C (-40 – 176 °F)

Contenu du pack

- Platine de brassage CAT5e
- 4 vis de montage
- Guide de prise en main

