

Platine de brassage murale CAT5e

12 ports, UTP, 10"

Part No.: **162470**

Caractéristiques:

- Des terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec au moins des contacts par jacks 3 mm plaqués or 50 µ.
- Compatible avec les outils de terminaison à impact Type 110 et Krone.
- Prend en charge les câbles multibrins et monobrins 22 à 26 AWG.
- À utiliser avec du câble réseau CAT6 à paires torsadées (UTP) non blindé.
- Performances CAT5e conformes aux normes ANSI/TIA/EIA 568 B.2.
- La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet.
- Connecte des ports RJ-45 à un réseau.
- Garantie à vie.

Spécifications:

Spécifications

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certifications

- UL
- Compatible RoHS

Caractéristiques environnementales

- Dimensions : L 254 mm x H 82 mm x P 47 mm (10 x 3,2 x 1,9 in)
- Poids : 0,337 kg (11,9 oz)
- Température de fonctionnement : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)

Contenu du pack

- Platine de brassage CAT5e miniature
- 2 vis de montage
- Guide d'installation rapide

