

FICHE TECHNIQUE - FL4-X



Flasque, fermé, HxLxP=116x329x23mm

Référence **FL4-X**
N° de catalogue **024355**



Gamme de livraison

Gamme			xEnergy Safety Ci
Fonction de base			Coffrets vides
Fonction de base			Equipements complémentaires coffrets vides
Equipements complémentaires			Flasques
Appareil individuel/Appareil complet			Système modulaire
Description			Joint imperdable en mousse injectée dans les gorges profilées des flasques Montage rapide grâce à l'assemblage par clavettes (clavettes comprises dans la fourniture)
utilisable pour taille de coffret			375 mm
Entrée de câble			Perçages au choix

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Entrée de câble pour coffret et armoire (EC000211)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecI@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
modèle			aveugle
type			droit
largeur		mm	329
hauteur		mm	116
profondeur		mm	23
matériau			plastique
traitement de la surface			non traité
Degré de protection (NEMA)			autre
estampages			non
nombre d'ouvertures de connecteur			0
type de filetage			sans
convient pour filetage nominal métrique/PG			16 - 50

Encombrements

