

KERN OBB-A6 102

KERN

Des systèmes d'éclairage professionnelles garantissent un éclairage remarquable, régulier et puissant



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Informations sur le produit	
GTIN/Numéro EAN	404576 12 18468
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie	
Marque	Optics
Catégorie de produits	Microscope
Groupe de produit	Éclairage du microscope
Famille de produits	OZB-IR

Forme de construction	
Anneau lumineux diamètre	6,3 cm
Beleuchtungsart	LED
Intensité d'éclairage	4,5 W
Température de couleur	5500 K
Éclairage à intensité variable	✓

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Longueur du câble d'alimentation électrique	150 cm

Conditions environnementales	
Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation	
Sigle CE	✓

Emballage & expédition	
Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	180×110×55 mm