

LED éclairage circulaire OBB-A6102



Fonction

1. Diminution de l'intensité lumineuse
2. interrupteur on-off
3. Vis de fixation



Avantages en un coup d'œil

- ✓ Température de couleur constante
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans maintenance, aucun remplacement de la lampe
- ✓ Très faible consommation de courant
- ✓ Disponible avec une prise secteur britannique



Instructions de sécurité

La lumière de l'illuminateur annulaire est très brillante. Par conséquent, il faut toujours allumer l'éclairage avant de regarder dans les oculaires. Évitez de regarder directement dans la LED.



Données techniques

Intensité d'éclairage: 4,5W-LED
Température de couleur : ca. 7600K
Diamètre intérieur: 63 mm
Tension d'entrée: AC 100-240V



Note

L'éclairage annulaire ne convient pas aux séries suivantes:

OSE-1
OSF-4G
OZC-5
OZG-4
OZL-45R



Service technique +49 7433 9933 777