

KERN OZB-A4 120

Oculaire (Ø 30 mm): HSWF 20x / Ø 14,5 mm

KERN

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Oculaire de microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculaire

Oculaire profondeur de champ	HSWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	20x
Oculaire champ de vision	14,5 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	85×65×45 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d'expédition	0,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761170551
Classification REACH	pas de substances interdites