

LED éclairage circulaire OZB-A4571



Fonction

1. Connexion à l'alimentation
2. Diminution de l'intensité lumineuse
3. Vis de fixation



Avantages en un coup d'œil

- ✓ Température de couleur constante
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Sans maintenance, aucun remplacement de la lampe
- ✓ Très faible consommation de courant
- ✓ Disponible avec une prise secteur britannique



Instructions de sécurité

La lumière de l'illuminateur annulaire est très brillante. Par conséquent, il faut toujours allumer l'éclairage avant de regarder dans les oculaires. Évitez de regarder directement dans la LED.



Données techniques

Intensité d'éclairage: 3W-LED
 Température de couleur : 7000-11000K
 Diamètre intérieur: 60mm
 Tension d'entrée:
 AC 100-240V 50/60HZ 0,2A max.
 Tension de sortie: DC 12V 0,5A



Note

L'éclairage annulaire ne convient pas aux séries suivantes:

OSE-1
 OSF-4G
 OZC-5
 OZG-4
 OZL-45R



Service technique +49 7433 9933 777