

KERN OZB-A55 1 1

KERN

Oculaire (Ø 30 mm): HWF 10x / Ø 22 mm (avec graduation 0,1 mm)

Classification REACH

pas de substances
interdites

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Oculaire de microscope

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculaire

Oculaire profondeur de champ	HWF
Point de vue	High Eye Point
Oculaire magnification	10x
Oculaire champ de vision	22 mm
Oculaire graduation	0,1 mm
Oculaire diamètre	30 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	85×65×45 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,40 kg
Poids d'expédition	0,4 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761169692
-----------------	---------------