



**Judas intelligent/  
Visiophone - Mode d'emploi**

Pièce et accessoires

Compris	Quantité	Marque	Remarque
Moniteur intérieur	1	A	Moniteur intérieur avec écran LCD
Vis	4	B	Deux paires en fonction de l'épaisseur de la porte
Caméra extérieure	1	C	Le câble en ruban traversera le judas pour connecter la partie intérieure.
Console d'acier	1	D	Utilisez une vis pour fixer la console d'acier avec la partie extérieure.
Mode d'emploi	1		




Matériel requis :


**01 Installation 04**



Vous pouvez soit enlever votre judas actuel, soit percer un nouveau trou mesurant entre 12 mm et 28 mm de diamètre dans votre porte à un endroit approprié pour voir le visiteur.

**Remarque : Essayez toujours le produit avant l'installation.**




Ouvrez le cache de piles du moniteur intérieur (A) et installez une carte Micro SD. Placez ensuite 3 piles AA et vérifiez qu'elles sont correctement installées.

**Remarque : Installez la carte Micro-SD avant les piles.**

**07**


Soyez délicat avec le câble en ruban, en remettant le moniteur intérieur (A) sur la console en acier (D) et reglisez-le vers le bas en le mettant en place.


**02 05**


Placez les vis choisies (B) selon l'épaisseur de votre porte dans la caméra intérieure (C) mais ne serrez pas entièrement.

Poussez le judas (C) en place en poussant à fond le câble en ruban et que la flèche Haut à l'arrière de la caméra est dirigée vers le haut.




Connectez le câble en ruban en l'enfonçant sur la connexion, il fera un clic en s'enclenchant sur la carte de circuit imprimé. Vérifiez que le câble est correctement mis en place comme illustré.

**03 06**


En utilisant la console en acier (D), vérifiez que la flèche Haut est bien vers le haut enfoncez le câble en ruban à travers la fente. Ensuite, enfoncez les vis à travers les trous de façon à ce que la console en acier s'encastre dans la porte.

Serrez les vis pour fixer la console en acier et la caméra extérieure.



Recaptez le cache de piles, le câble en ruban rentrera dans une petite ouverture qui le fera traverser le cache.

**Plus de détails...**
**Caractéristiques techniques**

Dimensions de la partie intérieure : 136×75×18 mm

Dimensions de la partie extérieure : 30×30×7 mm

Diamètre du trou de porte : 12 à 28 mm

Épaisseur de la porte : 35 à 90 mm

Piles : 3 x 1.5v AA (LR6) (non incluses)

Durée de vie des piles : 3 mois (sur la base de 10 utilisations par jour)


**Remarques**

Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines d'une marque de qualité.

Afin de préserver le produit des dégâts de chute, ne le posez pas sur une surface irrégulière ou instable.

Essayez d'éviter de poser le produit sur une surface très chaude, très humide ou dans un endroit très poussiéreux, très salé ou rude, car cela pourrait réduire la durée de vie du produit.

Prenez soin du câble en ruban sur le judas pour éviter préserver son intégrité.

 Conforme à toutes les normes européennes applicables.

<b>smartwares</b> safety & lighting BV Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL: 0900-2088888 Lokaal tarief BE: 070-233031 (NL) Lokaal tarief FR: 0800-97570 (FR) Gratuit DE: +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	<b>CUSTOMER SERVICE</b>
	UK: +44 (0) 345 230 1231 ES: +34 938427589	


**Recyclage**

Ce symbole s'appelle le "Symbole du conteneur barré avec une croix". Si un produit ou une pile porte ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas les jeter avec les déchets ménagers généraux.

Certains produits chimiques contenus dans les appareils électriques/électroniques ou dans les piles peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Ne jetez les appareils électriques/électroniques et les piles que dans des bennes de tri sélectif, afin que les matériaux qu'ils contiennent soient recyclés.

Votre coopération est vitale pour assurer la réussite de ces systèmes de recyclage et la protection de l'environnement



**Judas intelligent/  
Visiophone - Mode d'emploi**

**Utilisation**
**Utilisation :**

Pour utiliser l'appareil pour voir un visiteur, appuyez sur la touche Answer (1) et l'écran affichera l'image de la caméra. Au bout de 10 secondes d'activité, l'écran s'éteindra. Pour filmer ou faire une photo du visiteur, appuyez sur la touche

Answer (1) pour afficher la caméra et appuyez sur la touche Answer (1) pour commencer à enregistrer.

**Réglages du menu :**

Pour toutes les options du menu, utilisez les touches LEFT (2) et Right (3) pour naviguer dans les options et utilisez la touche Menu/OK (4) pour sélectionner une option. Pour quitter les menus, appuyez sur la touche Answer (1). Appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour accéder à l'écran du menu (opposé) :


**Caractéristiques du système**

**Affichage des photos/vidéos :**

Appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour accéder au menu d'enregistrement. La date des enregistrements s'affichera, puis appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour consulter le jour et une liste de photos/vidéos enregistrées. Utilisez les touches Left (2) et Right (3) pour naviguer dans la liste et appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour afficher la photo/vidéo.

**Suppression d'une photo/vidéo :**

Appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour accéder au menu d'enregistrement. La date des enregistrements s'affichera, puis appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour consulter le jour et une liste de photos/vidéos enregistrées. Utilisez les touches Left (2) et Right (3) pour naviguer dans la liste, maintenez enfoncée la touche Menu/OK pendant 5 secondes et "Delete" s'affichera, appuyez sur la touche Menu/OK pour supprimer.

**Réglages du système :**

Appuyez sur la touche Right (3) pour mettre en surbrillance un réglage du système et appuyez sur la touche Menu/OK (4). Utilisez les touches Left (2) et Right (3) pour naviguer dans le menu et appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour accéder à chaque option.

- Date et heure : pour régler la date et l'heure qui s'affichera sur les photos et les vidéos enregistrées.
- Langue : pour régler la langue de l'appareil.
- Mode enregistrement : pour sélectionner les photos et les vidéos des visiteurs.
- Luminosité de l'écran LCD : pour régler la luminosité (un réglage élevé consommera les piles plus rapidement.)
- Durée d'enregistrement vidéo : pour régler la durée pendant laquelle les visiteurs sont filmés (3, 5 ou 10 secondes).
- Délai d'extinction de l'écran : pour régler le temps pendant lequel l'écran reste allumé (5, 10, 15 ou 20 secondes).
- Formatage de la carte Micro SD : pour effacer toutes les données de la carte Micro SD.
- Restauration des paramètres par défaut : pour rétablir les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.


**Instructions et dépannage**
**Instructions :**

Appuyez sur la touche Right (3) pour mettre en surbrillance les instructions et appuyez sur la touche Menu/OK (4) pour afficher les informations du système.


**Dépannage :**

Q. Mon appareil ne s'allume pas/n'affiche rien sur l'écran quand j'appuie sur les boutons.  
R. Vérifiez que les piles sont de bonne qualité et installées correctement.

Q. Mon appareil s'éteint/s'allume de manière impromptue.  
R. Changez les piles.

Q. L'appareil affiche "Insert Memory Card" quand j'essaie de faire une photo ou de filmer.  
R. Vérifiez que la carte Micro SD est correctement insérée, sortez les piles, sortez puis réinsérez la carte Micro SD puis réinstallez les piles.

Q. L'appareil affiche "Camera Module not Ready".  
R. Vérifiez que le câble en ruban est correctement connecté au moniteur intérieur (voir l'étape 5 de l'installation).

**Informations de sécurité**
**Sécurité**

- ✓ N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
- ✓ Ne laissez PAS l'appareil entrer en contact direct avec une source de chaleur ou une flamme nue.
- ✓ Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par des interférences électromagnétiques.
- ✓ Cet appareil est exclusivement destiné à un usage familial.
- ✓ L'appareil ne devra pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau.
- ✓ Ne posez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- ✓ Pour une ventilation suffisante, laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil.
- ✓ Vérifiez que le produit n'est pas monté là où il pourrait être immergé par de l'eau ou la pluie.
- ✓ Ne laissez PAS les enfants jouer avec cet appareil.

**Mises en garde à propos des piles**

- ✓ Le remplacement et l'installation doit être effectué par un adulte.
- ✓ Sortez les piles usagées de l'appareil.
- ✓ Ne jetez PAS les piles au feu, sinon elles risquent d'exploser ou de fuir.
- ✓ Ne court-circuitez PAS les bornes des piles.
- ✓ Ne mélangez PAS les piles anciennes et neuves.
- ✓ Ne mélangez PAS des piles alcalines standard (carbone zinc), au lithium ou rechargeables.
- ✓ N'utilisez PAS de piles rechargeables dans ce produit.
- ✓ Ne rechargez PAS les piles non rechargeables.
- ✓ Ne laissez PAS les pièces de l'appareil entrer en contact direct avec une source de chaleur ou une flamme nue.
- ✓ Ne laissez PAS d'acide entrer en contact avec les piles ou le câblage.
- ✓ Installez les piles avec précaution pour éviter de les endommager.
- ✓ En installant les piles dans leur compartiment, respectez les polarités (+)(-) indiquées à l'intérieur.
- ✓ Utilisez uniquement les piles recommandées.
- ✓ Sortez les piles du produit si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant longtemps.
- ✓ Rangez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.
- ✓ Rangez les piles inutilisées dans leur emballage d'origine.
- ✓ Mettez au rebut les piles de manière responsable.