



Art. n°: 50040820
TKS 40X60
Réflecteur



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Accessoires



Art. n°: 50040820 – TKS 40X60 – Réflecteur

Caractéristiques techniques

Données mécaniques	
Forme	Rectangulaire
Cote de montage, largeur	41 mm
Surface réfléchissante, largeur	37 mm
Cote de montage, hauteur	60 mm
Surface réfléchissante, hauteur	56 mm
Cote de montage, épaisseur	8 mm
Taille des prismes triples	4 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Poids net	14 g
Type de fixation	À coller Fixation traversante
Type de réflecteur	Réflecteur



Caractéristiques ambiantes	
Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 70 °C

Certifications	
Indice de protection	IP 67


Classification	
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

Accessoires

Technique de fixation - Fixations sur barre ronde

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50082084	BT 450.1-96	Pièce de fixation	Modèle de pièce de fixation: Système de montage Fixation, côté installation: Pour barre ronde 10 mm Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Pivotant 360°, Réglable Matériau: Métallique
	50119332	BTU 900M-D10	Système de montage	Contenu: 2 vis M4 x 10, 2 rondelles Modèle de pièce de fixation: Système de montage Fixation, côté installation: Pour barre ronde 10 mm, Fixation par serrage sur tôle Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Serrable, Pivotant 360°, Orientable Matériau: Métallique
	50119331	BTU 900M-D12	Système de montage	Contenu: 2 rondelles, 2 vis M4 x 10 Modèle de pièce de fixation: Système de montage Fixation, côté installation: Pour barre ronde 12 mm, Fixation par serrage sur tôle Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Serrable, Pivotant 360°, Orientable Matériau: Métallique

Art. n°: 50040820 – TKS 40X60 – Réflecteur

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50119330	BTU 900M-D14	Système de montage	Contenu: 2 rondelles, 2 vis M4 x 10 Modèle de pièce de fixation: Système de montage Fixation, côté installation: Pour barre ronde 14 mm, Fixation par serrage sur tôle Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Serrable, Pivotant 360°, Orientable Matériau: Métallique