

Contact auxiliaire, faible puissance 1 NO +1 NF pour disjoncteur 5SL, 5SY, 5SP Interrupteur incorporé 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire pour 5SU1)



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Blocs de contacts auxiliaires
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	20 000
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi	
• Valeur assignée	30 V
Indice de protection IP	IP20
Détails sur le produit	
Constituant du produit	
• Bloc de contacts auxiliaires	Oui
Extension produit	bloc de contacts auxiliaires
Nombre	
Nombre de contacts de signalisation de défaut	0
Nombre de contacts NF	1
Nombre de contacts NO	1

Nombre d'inverseurs	0
---------------------	---

Liens

Section de câble raccordable	0,5 ... 2,5 mm ²
Couple de serrage / pour bornes a vis	0,5 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	24 ... 12

Conception mécanique

Hauteur	90 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	66 g
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage 	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

Certificats

General Product Approval	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other	Railway
				
UR	VDE	EG-Konf.	LRS	Miscellaneous Vibration and Shock

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>



Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3013>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3013>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3013

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



13 21

