

Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Surveillance set avec le récepteur et la caméra Dome d'intérieur



Particularités RÉCEPTEUR "MINI":

- Surveillance en temps réel
- Fonction de stockage
- Fonction de sauvegarde
- Fonction Enregistrement Lecture
- Opération du réseau
- Fonction d'activation d'alarme
- Commande PTZ

Caractéristiques techniques RÉCEPTEUR "MINI":

- Jusqu'à 4-caméras entrée vidéo composite
- Compression vidéo H.264
- Tous les canaux 720P enregistrement en temps réel
- Prise en charge simultanée de la sortie vidéo VGA/HDMI
- 4-canaux synchrone lecture en temps réel, interface GRID, recherche intelligente
- Prise en charge multi-marques de caméras de réseau d'autres fabricants
- ONVIF version 2.3 conformité
- 1 SATA port intégré supportant HDD jusqu'à 2TO
- 2 ports intégré USB2.0 et plus
- La surveillance du réseau multiple: WEB viewer, CMS (DSS/SMART PSS), Smart phone (Technaxx My Secure Pro)
- Poids / Dimensions: 360 g (sans disque dur) / (Lo) 19,3 x (La) 13,8 x (H) 3,0 cm

Particularités DOME CAMÉRA:

- Capteur d'image CMOS de haute performance avec 1,0 méga pixels
- Prise en charge de la sortie vidéo HDCVI HD
- Distance de transmission jusqu'à 250m par câble coaxial 75-3 sans perte de données
- Haute vitesse, transmission longue distance en temps réel
- Interrupteur ICR automatique pour effectuer la surveillance à la fois le jour et la nuit
- Automatiquement: exposition, équilibre des blancs, obturateur électronique, fonction de gain
- Restaure des vidéos claires et nettes
- Prise en charge de la fonction IR avec IR LED distance max. 10m

Caractéristiques techniques DOME CAMÉRA:

- Résolution de la vidéo: 1280 x 720 @ 25 fps (PAL)
- Min. luminosité: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux avec IR allumé
- Obturateur électronique: 1/50 sec. ~ 1/1000000 sec. (PAL)
- Sortie vidéo 1-canal HDCVI HD
- BLC (contrôle rétroéclairage): automatiquement
- Lumière IR uniquement est actif pour les enregistrements vidéo en mode de nuit
- Alimentation: CC 12V ± 10%
- Consommation d'alimentation: 2,2W max. (Entrée 12V/0,18A) IR max. 10m
- Température opérationnelle: - 30°C ~ 60°C
- Installation seulement pour l'intérieur: montage mural / montage ou plafond
- Poids / Dimensions: 100 g / Ø 8,5 x (H) 6,9 cm



Contenu de la livraison:

Récepteur pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

2x Adaptateur d'alimentation, 1x BNC 18,3m câble vidéo, Souris optique, Câble SATA, CD, Manuel d'utilisation récepteur

Dôme Caméra pour Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

3x vis et 3x chevilles, Manuel d'utilisation caméra dôme

Code EAN:

4260358121260

Numéro d'article 4561