Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



Connecteur mâle RJ45, IP67, avec verrouillage Push-Pull (variante 14), boîtier plastique, pour 1 gigabit, pour conducteur flexible AWG 24 ... 25

Ethernet

Données commerciales

package_quantity	1
GTIN	4046356159975

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Normes/prescriptions	CEI PAS 61076-3-117
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Mode de verrouillage	Push-Pull
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	IDC
Section raccordable	0,2 mm² (rigide)
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,18 mm² (souple)
Section raccordable AWG	24 (rigide)
Section raccordable AWG	26 ... 25 (souple)
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8 mm
Sortie du câble	droite
Coloris	noir

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C

Indications concernant les matériaux

Matériau du boîtier	PA-GF
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint torique	NBR

Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Caractéristiques techniques

Indications concernant les matériaux

Matériau joint d'étanchéité	TPE
Matériau joint intermédiaire du boîtier	NBR

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles	8
Tension nominale U_N	50 V
Intensité nominale I_N	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6
Propriétés de transmission GRP	CAT6
Courant de référence	1 A
Degré de pollution	2

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI PAS 61076-3-117

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Homologations

EAC / EAC /

Connecteur RJ45 - VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 - 1608139

Homologations

Détails des approbations

EAC s

s

Accessoires

VS-CABLE-STRIP-VARIO - 1657407



VS-ZBFM-8-SET - 0814775



Schémas

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com