

# BA 140806-7024



Bocube Alu

Boîtier avec couvercle lisse, gris graphite, caches anodisés, à charnière

N°. de cde: **00113124**

**Couleur du groupe de boîtiers**

Gris graphite, analogue à RAL 7024 ; gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande


**Type de protection**

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529)

**Matériau de boîtier**

Boîtier : GD Al Si 12, joint PU injecté ; charnière / caches : Al Mg Si 0,5 thermolaqué / alu anodisé incolore

Fourniture : Boîtier avec charnière et matériel de fixation



<b>A</b>	159 mm
<b>B</b>	86 mm
<b>C</b>	60 mm
<b>a1</b>	- mm
<b>a2</b>	115,5 mm
<b>b1</b>	- mm
<b>b2</b>	77,5 mm
<b>c1</b>	53,5 mm

**Dessins techniques**

Croquis pour catalogue en format DXF :

[00113124\\_BA-140806-7024.dxf](#) (2.7 MB)

Croquis pour catalogue en format PDF :

[00113124\\_BA-140806-7024.pdf](#) (220 KB)

Données 3D de produit en format STEP :

[Inscription nécessaire](#)

Croquis de base pour valorisations :

[00113124\\_BA-140806-7024-G.dxf](#) (2.1 MB)

**Instructions de montage**


[Bocube\\_Alu\\_00911501.pdf](#) (127 KB)

[DAE-D11\\_Montageanleitung\\_Datenblatt\\_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11\\_Assembly\\_Instructions\\_Datasheet\\_EN.pdf](#) (285 KB)

**Téléchargement du chapitre** [Bocube\\_Alu\\_F.pdf](#) (247 KB)


# Accessoires



## Fixations murales

00500105 [BA WL 08 - 7035](#) Pour BA ..08..

00500104 [BA WL 08 - 7024](#) Pour BA ..08..



## Membrane compensatrice DAE

52011000 [DAE-D11](#) membrane autocollante ø 11 mm



## Plaques de montage, bakélite, 2 mm

00603100 [BA MH 1408](#) Pour BA 1408..



## Rails DIN EN 60715 TH 15

22151102 [TS 15](#) Pour BA 1408.., BA 1413..



## Rails DIN EN 60715 G 32

22321102 [TS 32](#) Pour BA 1408.., BA 1413..



## Rails DIN EN 60715 TH 35

22351102 [TS 35](#) Pour BA 1408.., BA 1413..

\* = Disponible sur demande.