

BA 100806 F-7024



Bocube Alu

Boîtier avec couvercle membrane, gris graphite, caches anodisés, à charnière

N°. de cde: **00122124**

Couleur du groupe de boîtiers

Gris graphite, analogue à RAL 7024 ; gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande


Type de protection

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529)

Matériau de boîtier

Boîtier : GD Al Si 12, joint PU injecté ; charnière / caches : Al Mg Si 0,5 thermolaqué / alu anodisé incolore

Fourniture : Boîtier avec charnière et matériel de fixation



A	121 mm
B	86 mm
C	60 mm
a1	75,5 mm
a2	77,5 mm
b1	72,5 mm
b2	77,5 mm
c1	51,5 mm

Dessins techniques

Croquis pour catalogue en format DXF :

[00122124_BA-100806-F-7024.dxf](#) (2.8 MB)

Croquis pour catalogue en format PDF :

[00122124_BA-100806-F-7024.pdf](#) (220 KB)

Données 3D de produit en format STEP :

[Inscription nécessaire](#)

Croquis de base pour valorisations :

[00122124_BA-100806-F-7024-G.dxf](#) (2.2 MB)

Instructions de montage


[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)

[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Téléchargement du chapitre [Bocube_Alu_F.pdf](#) (247 KB)

Accessoires



Fixations murales

00500105 [BA WL 08 - 7035](#) Pour BA ..08..

00500104 [BA WL 08 - 7024](#) Pour BA ..08..



Membrane compensatrice DAE

52011000 [DAE-D11](#) membrane autocollante ø 11 mm



Plaques de montage, bakélite, 2 mm

00602100 [BA MH 1008](#) Pour BA 1008..



Rails DIN EN 60715 TH 15

22150702 [TS 15](#) Pour BA 1008..



Rails DIN EN 60715 G 32

22320702 [TS 32](#) Pour BA 1008..



Rails DIN EN 60715 TH 35

22350702 [TS 35](#) Pour BA 1008..

* = Disponible sur demande.