

Laserliner

VideoFlex G3 Ultra SnakeCamera G3 10m



10 m
DOF 1...6 cm

Systeme d'inspection video professionnel avec camera interchangeable pour contröler les endroits difficiles d'accès – y compris sur de longues distances



Tête de mesure (ø 9 mm) avec éclairage LED

Ecran d'affichage TFT de 3,5 po

- La tête de la caméra, montée sur flexible, retransmet directement les images sur le moniteur LC.
- **Localisation du problème** : la caméra montre ce qui se trouve derrière ou dans des objets, cloisons, conduites, câbles, etc., également dans de mauvaises conditions d'éclairage et ce, grâce à l'éclairage LED.
- **Fonction REC - Enregistrement** : Les images peuvent être enregistrées pour une analyse ultérieure.
- **Le câble et la tête de la caméra sont étanches**
- **Idéal pour les endroits difficiles** d'accès grâce à sa tête de caméra petite (ø 9 mm)
- **Remplacement possible de l'unité de caméra** en fonction de l'utilisation
- Éclairage puissant de l'objet via **4 LED ultrapuissantes**
- **Réduction de la lumière extérieure** : l'affichage LC offre un fort contraste permettant un affichage optimal même en cas de fort rayonnement solaire.
- Utilisation d'écrans externes via le **port de sortie TV**
- **Carte mémoire SDHC formatable**
- **Rotation** : La rotation manuelle des images permet de faire tourner l'image de 180° sur le moniteur.
- La **fonction miroir** permet de corriger des enregistrements réfléchis.

DONNÉES TECHNIQUES

| |
|---|
| TÊTE DE LA CAMÉRA / CÂBLE ø 9 mm, IP 68 (Profondeur de plongée 2 m, 60 min) |
| FOYER DE LA CAMÉRA F1 cm - F6 cm |
| TYPE DE L'ÉCRAN Ecran d'affichage TFT de 3,5 po |
| RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE 320 x 240 pixels |
| RÉSOLUTION DE LA CAMÉRA 640 x 480 pixels |
| RÉSOLUTION DE L'IMAGE / LA VIDÉO 720 x 480 pixels |
| FORMAT DE L'IMAGE/LA VIDÉO JPEG/AVI |
| DEL'S 10 degrés de luminosité |
| ZOOM zoom numérique 1,5x pas de 10% |
| MÉMOIRE Prend en charge une carte SDHC jusqu'à 8 Go au maximum |
| LONGUEUR DU TUYAU FLEXIBLE 10 m |
| INTERFACE Mini-USB |
| CONNEXIONS Micro-SD, Vidéo analogique |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Pack d'accu Li-ion 3.7V / 1.7Ah / Bloc d'alimentation électrique 5V / 1A |
| TEMPS DE CHARGE env. 4 h |
| DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 4 h |
| CONDITIONS DE TRAVAIL 0°C ... 45°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 85% rH, non condensante, Altitude de travail max. de 4 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer |
| CONDITIONS DE STOCKAGE -10°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% rH |
| POIDS (pack d'accu et du tuyau flexible incluses) 1,6 kg |



VideoFlex G3 Ultra

inclus mallette de transport
+ SnakeCamera G3 10 m
+ TopClips G3
+ TopGuide G3
+ pack d'accu Li-Ion
+ bloc secteur/chargeur avec adaptateur international
+ logiciel
+ câble USB/REC
+ carte micro SD 4 GB
+ câble de connexion vidéo

Dimensions de l'emballage (L x H x P)
450 x 375 x 125 mm

| DESIGNATION | RÉF. | CODE EAN | QTÉ |
|--------------------|----------|-----------------|-----|
| VideoFlex G3 Ultra | 082.210A | 4 021563 695003 | 2 |

CAMERA 640 x 480 pixel LED LIGHT IP 68

DISPLAY 320 x 240 pixel 3.5" LCD 180° 200M 1.5x

REC SD USB

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD