

Technaxx[®] * Manuel d'utilisation

Judas sans fil TX-75

Judas numérique avec caméra intégrée et moniteur avec écran 3,5"

Cet appareil est conforme aux conditions des normes référencées de la Directive **R&TTE 1999/5/CE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung").
Avant la première utilisation, lisez le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).
Email gratuit: support@technaxx.de

Caractéristiques

- Fonction sonnette
- Prise de photos & prévisualisation de photos
- Sauvegarde de données jusqu'à 100 photos (mémoire intégrée)
- Moniteur portatif avec écran 3,5"
- Caméra 300000 pixels et grand angle de vue de 170°
- Transmission sans fil 2,4GHz sans obstacle ~200m
- Fonction économie d'énergie
- Port de charge USB
- Indice de protection de caméra IP32 (égouttement d'eau et impuretés <2,5mm)
- Installation à faire soi-même, implantation de la caméra dans un trou de judas

Batterie et charge

- Vérifiez l'état de la batterie et chargez entièrement la batterie neuve.
- Quand l'unité extérieure est déchargée, le voyant de l'émetteur clignote. Vous devez la charger.
- La batterie de l'émetteur extérieur peut être changée ou chargée par USB. Le voyant vert reste allumé.
- Si le combiné est déchargé (\leq une barre), le voyant rouge clignote une fois par seconde, chargez-le immédiatement.
- Le combiné peut être chargé par la ligne USB, le voyant vert reste allumé.
- Charge et fonctionnement assuré. Quand la batterie est entièrement chargée, elle cesse de se charger automatiquement.
- Utilisez toujours le type de batterie spécifié si elle doit être changée.


Remarque : Qen cas de décharge de la batterie, les fonctions d'affichage et de prise de photos n'opèrent pas correctement.

Caractéristiques techniques


Caméra d'extérieur et émetteur	
Caméra / objectif	300000 pixels et grand angle de 170°
Alimentation électrique	Batterie au lithium 7 800 mAh rechargeable et remplaçable (type 18650)
Durée de charge	~12 heures
Autonomie en fonctionnement	~39 heures en continu
Autonomie en veille	~52 jours (mode surveillance) ~1 an (mode économie d'énergie) ➔ rechargez la batterie au min. tous les 6 mois
Consommation électrique	160mA
Alimentation externe	CC 5V / 1A
Température en fonctionnement	-10 C jusqu'à +50 C
Matériaux	Métal / ABS
Poids / Dimensions	280 g / dimensions extérieures 3,6 x 0,8cm
Moniteur (Combiné)	
Écran	Écran LCD couleur TFT 3,5"
Format d'image	JPEG
Radiotransmission	Mode de connexion sans fil 2.4GHz Transmission sans fil ~200 m sans obstacle
Alimentation électrique	Batterie au lithium 1100 mAh rechargeable et remplaçable (type BP-6M)
Durée de charge	~3 heures
Autonomie en fonctionnement	~5 heures en continu
Autonomie en veille	~6 jours
Consommation électrique	200mA
Alimentation externe	CC 5V / 1A Chargeur pour moniteur
Température en fonctionnement	0 C jusqu'à +40 C
Poids / Dimensions	110g / dimensions extérieures 12,6 x 8,4 x 2,0cm
Contenu de la boîte	Caméra (transmission sans fil), Emetteur (alimentant la caméra), Moniteur avec écran 3,5" (réception sans fil), Chargeur pour moniteur, Câble USB, chargeur CC 5V, Batterie au lithium 7800mAh de type 18650, Batterie au lithium 1100mAh de type BP-6M, Vis M4, Support en acier, Cache rond en acier, Manuel d'utilisation

Vue d'ensemble du produit


Caméra d'extérieur (installation dans un trou de judas)




1	Caméra	3	Bande adhésive face arrière
2	Bouton de sonnette	4	Câble de connexion

1  **Bouton de sonnette de la caméra d'extérieur** : Appuyez sur ce bouton pour appeler. (Le voyant LED BLEU : s'allume quand quelqu'un sonne).


Émetteur




1	Port de charge USB	4	Connecteur
2	Démarrer 	5	Voyant LED (Voir l'illustration suivante)
3	Mode surveillance / Mode sans surveillance (mode économie d'énergie)	6	Touche de correspondance de code (voir l'illustration suivante)

3 Touches de l'émetteur:


1. ON/OFF (ACTIVE/DEACTIVE) (Economie d'énergie activée ou désactivée)
Touche de sélection de mode : ON (ACTIVE) : Mode surveillance (permet de surveiller l'extérieur depuis le combiné). OFF (DEACTIVE) : Mode sans surveillance (mode économie d'énergie, impossible de surveiller depuis le combiné en appuyant sur le bouton «OK»). Après avoir choisi un mode, démarrez l'émetteur pour confirmer.

2.  Touche Démarrer : Installez la batterie et appuyez sur ce bouton pour confirmer le mode.

3. Touche de correspondance de code « Réinitialisation » : Pour faire correspondre le code avec le combiné d'intérieur. Une utilisation incorrecte de ce bouton peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.





Moniteur d'intérieur (combiné d'intérieur)



1	Activer/désactiver, faire correspondre code	5	Prendre une photo/Supprimer
2	Port USB	6	Indicateur d'état
3	Indicateur de charge	7	Écran 3,5"
4	Prévisualisation	8	OK

4 Touches du moniteur d'intérieur (combiné) :

1.  Touche d'activation/ désactivation : Maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver le combiné; Appuyez une fois pour faire correspondre le code quand l'écran est allumé.

2.  Touche pour prendre une photo / Supprimer : Appuyez une fois pour prendre une photo. Maintenez la touche enfoncée pour supprimer toutes les photos.

3.  Prévisualisation : Appuyez sur cette touche pour prévisualiser les photos.


4. Touche surveillance OK : En mode veille, appuyez une fois sur cette touche et l'écran s'allume. Quand l'écran est allumé, réappuyez et l'écran s'éteint. En mode surveillance, appuyez pour surveiller l'extérieur depuis le combiné.

Avant l'installation

Installez dans les deux appareils la batterie rechargeable correspondante (Combiné : BP-6M ; Emetteur : bloc-batterie type 18650), chargez les deux appareils (voir chapitre Batterie et charge) et testez l'appareil. Pour charger le moniteur avec le chargeur correspondant, sortez le socle du combiné et insérez-le dans le chargeur. Sinon, le combiné ne se chargera pas. Vous devez également connecter le chargeur au moyen du câble USB ou du chargeur inclus.

Guide d'installation

1. L'unité extérieure doit être installée à 1,4m~1,7m du sol.
2. Le produit s'adapte à un trou de porte \varnothing 14~30mm et à une épaisseur de porte de 40~95mm.
3. La caméra d'extérieur ne doit pas être masquée ou obstruée par d'autres objets.
4. N'orientez pas l'unité extérieure directement face au soleil.
5. Installez le câble de connexion correctement, sinon un dysfonctionnement peut se produire.



Procédure d'installation

Avertissement : Le câble de connexion flexible est constitué d'un matériau souple. Installez-le avec soin. Ne le tirez pas avec force et évitez de vous blesser avec des pièces métalliques coupantes.

		
<p>1 Choisissez une vis (dont la longueur doit être inférieure d'au moins 5mm à l'épaisseur de porte.)</p>	<p>2 Montez la vis.</p>	<p>3 Déchirez le papier adhésif sur la face avant.</p>



Utilisez le cache rond en acier si le trou de judas est plus grand que la caméra.



Faites passer le câble par le trou du judas.



Ajustez et fixez la caméra.



Accrochez le support en acier sur la vis.



Serrez la vis pour fixer le support en acier.



Serrez la vis pour fixer le support en acier.



Raccordez la cosse du câble à l'embase de connexion (émetteur).




Refermez.



Protégez le câble avant de fixer l'émetteur.




Attachez l'émetteur.



1	Porte
2	Vis
3	Caméra d'extérieur
4	Émetteur
5	Câble de connexion

Installation de la batterie




Sur l'illustration, sont représentés l'émetteur à gauche et le moniteur (combiné d'intérieur) à droite. 1 = Connecteur pour batterie, 2 = Batterie

Activation/désactivation du combiné

Installez la batterie dans le combiné, maintenez enfoncé le bouton «Activation/Désactivation » (1) pendant environ 3 secondes pour démarrer.


L'écran affiche la page de démarrage et passe en mode veille.

Affichage: Image de veille, icône de signal et icône d'alimentation. Appuyez sur « OK » pour éteindre l'écran.



1	Bouton activation/désactivation
2	Port USB
3	Signal
4	Indicateur de batterie d'émetteur
5	Indicateur de batterie de combiné
6	OK


Réglage des modes






1. et 2. avec FLÈCHE HAUT: Réglage économie d'énergie désactivée : réglez sur « ON » (ACTIVE) pour sélectionner le mode économie d'énergie désactivé et appuyez sur « Démarrer » pour confirmer. Dans ce mode, vous pouvez surveiller l'extérieur en appuyant sur le bouton « OK » sur le moniteur.

1. et 2. avec FLÈCHE BAS: Réglage économie d'énergie activée : Réglez sur « OFF » (Désactivé) pour sélectionner le mode économie d'énergie activé et appuyez sur « Démarrer » pour confirmer. Dans ce mode, vous ne pouvez pas surveiller l'extérieur en appuyant sur le bouton « OK » sur le moniteur.


Sonnette : Appuyez sur la sonnette pour que le moniteur d'intérieur affiche l'image vidéo en direct de l'extérieur et sonne pendant 30 s. Appuyez sur « OK » pour arrêter la sonnerie. Réappuyez sur « OK » pour éteindre l'écran.


Prise de photos : Pour commencer à prendre des photos : le moniteur est activé et l'image vidéo en direct s'affiche → Appuyez sur  pour prendre une photo → un appui correspond à une photo. Pour arrêter de prendre des photos : appuyez sur « OK » pour éteindre l'écran.

Prévisualisation de photos (en mode veille ; l'écran est allumé):

Prévisualiser: appuyez sur  pour afficher les dernières photos. Réappuyez sur  pour vérifier la photo précédente. Quitter : appuyez sur  pour fermer l'application.


Suppression de photos (en mode veille et quand l'écran est allumé):

Supprimer : Maintenez enfoncé  jusqu'à ce que l'écran affiche «Erase» (Effacer). Quand « Erase » (Effacer) disparaît, toutes les photos ont été supprimées. Appuyez sur «OK» pour éteindre l'écran. **Important: Toutes les photos seront supprimées !**



1	Prévisualiser
2	Prendre une photo/supprimer
3	OK

Correspondance de code: Installez la batterie dans l'émetteur, appuyez une fois sur «Démarrer», Le voyant LED ROUGE s'allume. Mettez en marche le moniteur d'intérieur, quand l'écran est allumé, appuyez rapidement 4 fois de suite sur l'interrupteur puis le moniteur affiche «**Pairing start**» (Démarrage de l'appariement). Appuyez une fois simultanément sur «Réinitialisation» sur l'émetteur puis l'indicateur rouge clignote. Une fois que le moniteur d'intérieur affiche l'image de l'extérieur, la correspondance de code a réussi. Ce produit prend en charge 1 unité extérieure pour 1 combiné. Le judas a terminé la correspondance de code et peut être utilisé directement.



Côté gauche: moniteur
(combiné d'intérieur)

Côté droit: émetteur

1	Interrupteur marche/arrêt
2	Réinitialisation
3	Démarrer

Avis de danger, de sécurité et de mise en garde

► Une utilisation incorrecte de l'appareil et des accessoires peut être dangereuse pour vous-même et les autres personnes et peut endommager ou détruire votre appareil. Nous vous demandons donc de lire et d'observer strictement les avis de danger, de sécurité et de mise en garde ci-dessous. ► **Cet appareil est conçu pour un usage privé et n'est pas destiné à un usage commercial.** ► L'appareil et les accessoires peuvent être utilisés uniquement par des personnes physiquement et mentalement capables de l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil. **Risques pour les enfants et les personnes ayant une capacité limitée par rapport à l'utilisation d'équipements électroniques.** Tenez toujours les accessoires et les emballages hors de portée des enfants, à cause d'un risque d'électrocution, d'empoisonnement et d'asphyxie. ► Ne placez aucun récipient rempli de liquide (tel qu'un vase ou des verres) au-dessus ou à proximité immédiate de l'appareil. Risque d'incendie et d'électrocution. ► Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas votre appareil. Risque d'incendie et d'électrocution. ► Mettez l'appareil hors tension et sortez les piles si un objet étranger ou un liquide a pénétré dans l'appareil. Laissez toutes les pièces sécher complètement. Sinon, risque d'incendie et d'électrocution. ► Mettez l'appareil hors tension et sortez les piles si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé. Sinon, risque d'incendie et d'électrocution. ► Ne laissez pas votre appareil là où il est susceptible de subir des hausses de température importantes. Le boîtier et les pièces internes peuvent être endommagés, ce qui peut causer un incendie. ► Ne couvrez pas votre appareil et ne le placez pas sur des textiles. Cela pourrait produire une accumulation de chaleur dans l'appareil pouvant causer une déformation du boîtier et constituer un risque d'incendie. ► Ne dirigez pas votre appareil vers de fortes sources de lumière telles que des phares de voitures, des lampadaires ou la lumière directe du soleil. ► Quand vous déplacez votre appareil d'un environnement froid à un environnement chaud, attendez au moins 3 heures avant de l'utiliser. L'humidité peut se condenser dans l'appareil, ce qui peut endommager les composants électroniques quand l'appareil est utilisé avant son acclimatation. ► Placez votre appareil uniquement sur des surfaces solides. Sinon, votre appareil risquerait de tomber ou de basculer, causant des dommages ou des blessures. Ne placez pas de flammes nues telles que des bougies allumées


au-dessus ou à proximité de l'appareil. ► Ne faites pas tomber ou ne cognez pas l'appareil et manipulez-le toujours avec précaution. Sinon, il pourrait être endommagé. ► N'utilisez pas votre appareil en courant ou en conduisant. Vous risqueriez de tomber ou de causer un accident de la route. ► **Les dommages causés aux composants électroniques ou à l'objectif par des effets extérieurs tels que des coups, des chutes ou autres ne sont pas couverts par la garantie.**

Avertissements: concernant le fonctionnement du chargeur

Vous pouvez charger l'appareil avec un chargeur ou au moyen d'un câble USB branché à un ordinateur. Chargez avec un courant alternatif adéquat car l'utilisation d'une autre tension peut causer une fuite, un incendie et des dommages au visiophone et au chargeur. Il est interdit de court-circuiter le chargeur car cela pourrait causer une décharge électrique, de la fumée et des dommages au chargeur. N'utilisez pas le chargeur si le cordon d'alimentation est endommagé car cela pourrait causer un incendie et une décharge électrique. Ne placez pas un récipient contenant de l'eau à côté du chargeur afin d'éviter une surchauffe, une fuite et un dysfonctionnement du chargeur dus à un déversement d'eau. Si le chargeur est en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, débranchez l'alimentation immédiatement afin d'éviter une surchauffe, un incendie, une décharge électrique et un dysfonctionnement du chargeur. Ne démontez pas et ne bricolez pas cet appareil, au risque de causer des dommages, des fuites et des défauts électriques de l'appareil. N'utilisez pas le chargeur dans des endroits très humides tels qu'une salle de bain car cela pourrait provoquer une décharge électrique, un incendie et des dommages au chargeur. Ne touchez pas le chargeur, le câble d'alimentation et la prise secteur avec les mains mouillées car vous risqueriez d'être exposé à une décharge électrique. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation et ne remontez pas la ligne électrique car vous risqueriez de vous exposer à une décharge électrique ou de causer un incendie. Avant un nettoyage ou un entretien, débranchez la fiche de la prise secteur. Tenez le chargeur en tirant sur la fiche car si vous tirez sur le câble d'alimentation, vous pourriez endommager le câble, être soumis à une décharge électrique ou causer un incendie.



Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu!! **Risque d'explosion!**



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne