

CONTACT AUX. CONTACTS DE PASSAGE TYPE HQ (7MM)
ACCESSOIRE POUR : DISJONCTEUR 3VA1/2



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	bloc de contacts auxiliaires
Caractéristiques techniques générales	
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	III
Tension	
Tension assignée d'isolement U_i	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tension d'emploi assignée U_e / AC 50 Hz	240 V
Tension d'emploi assignée U_e / DC	250 V
Électricité	
Courant thermique	6 A
Courant d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • pour AC-12 / pour 12 V • pour AC-12 / pour 24 V • pour AC-12 / pour 48 V • pour AC-12 / pour 110 V 	<ul style="list-style-type: none"> 6 A 6 A 6 A 6 A

• pour AC-12 / pour 230 V	6 A
• pour DC-12 / pour 12 V	6 A
• pour DC-12 / pour 24 V	4 A
• pour DC-12 / pour 48 V	2 A
• pour DC-12 / pour 110 V	0,5 A
• pour DC-12 / pour 230 V	0,25 A
• pour DC-13 / pour 12 V	1 A
• pour DC-13 / pour 24 V	0,8 A
• pour DC-13 / pour 48 V	0,4 A
• pour DC-13 / pour 110 V	0,2 A
• pour DC-13 / pour 220 V	0,1 A
• pour AC-15 / pour 12 V	3 A
• pour AC-15 / pour 24 V	3 A
• pour AC-15 / pour 48 V	3 A
• pour AC-15 / pour 110 V	3 A
• pour AC-15 / pour 230 V	3 A





Conception mécanique

Hauteur	56 mm
Largeur	7 mm
Largeur / Remarque	1 emplacement (7 mm)
Profondeur	30 mm
Poids net	30 g

Liens

Longueur d'isolation [in]	0,6 in
Longueur d'isolation	15 mm
Couple de serrage [lbf·in] / pour raccordement par vis	
• min.	3,5 lbf·in
• max.	4,4 lbf·in
Couple de serrage / pour raccordement par vis	
• min.	0,4 N·m
• max.	0,5 N·m
Section de câble raccordable	
• min.	0,5 mm ²
• max.	1,5 mm ²
Numéro AWG / comme section codée de câble raccordable / pour contacts auxiliaires	
• min.	20
• max.	16

Certificats

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 CCC		 RCM	 EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis sonstig

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/fr/WW/Catalog/Product/3VA9988-0AA12>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/3VA9988-0AA12/all>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0AA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



AUX

2.

4.

1.

dernière modification :

01-11-2016