

Easy IP-Cam HD sans fil TX-55

Caméra de surveillance sans fil HD alimentée par des batteries pour usage intérieur et extérieur



- Idéal pour surveiller les endroits intérieurs & extérieurs, comme les chambres, le garage, le jardin et les zones difficilement visibles
- Pas d'alimentation requise, fonctionnant à piles
- Temps de veille: ~3-5 mois (avec 1-3 événements/jour)
- Notification push via APP quand un mouvement est détecté
- Résolution vidéo HD 1280 x 720 (720P) @ 30fps max.
- Capteur d'image 1MP CMOS
- LED IR pour les photos vision de nuit claire
- Détection de mouvement ~5-6m par capteur PIR avec ~1-1,5 secondes durée de déclenchement
- Attachez facilement via aimant, ruban adhésif 3M ou vis
- APP gratuite pour surveillance en direct de la lecture
- Microphone intégré pour enregistrement audio
- IPX4 classe de protection(anti-éclaboussure)

Spécifications techniques:

- Capteur d'image 1/4" CMOS OV9712 avec 1 mégapixel
- Objectif: F/NO=2.4, f=2.45mm, angle de vue 120°, mise au point fixe
- Profondeur de champ ~50cm à l'infini
- Équilibrage des blancs / Exposition: Automatiquement
- Portée WiFi conforme aux normes IEEE 802.11 b/g/n, ~20-30m distance
- Codeur vidéo H-264 / Format de fichier MP4
- Résolution d'image 1280x800 / Format de fichier JPG
- Codeur audio AAC & AC3 mono / Entrée fréquence d'échantillonnage 48K & MIC
- Stockage: cartes MicroSD jusqu'à 32Go
- Alimentation 4x CR123A piles* (*incluses)
- Poids / Dimensions: 150.5g (sans piles) / (Lo) 11,2 x (La) 6,5 x (H) 7,4cm (avec pied)

Contenu de la livraison:

- Easy IP-Cam HD sans fil TX-55
- Châssis de la camera
- 4x vis & ruban adhésif 3M
- Aimant puissant avec plat en fer
- 4x CR123A piles
- Manuel d'utilisation



Noir / Numéro d'article 4575



Blanc / Numéro d'article 4612