

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Dôme Caméra avec 1080P & transmission sans fil pour une utilisation en extérieur



Full HD FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung

3MP CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP

50m WiFi Transmission / WiFi Übertragung

30m IR-LED Function / IR-LED Funktion

IP67 Waterproof IP67 / Wasserfest IP67

77° Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°

Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

Live Surveillance / Live-Überwachung

Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP

Motion Detection / Bewegungserkennung

MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung

High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse

Shockproof IK10 / Stoßfest IK10






- Idéal pour la surveillance des zones extérieures & intérieures
- Vidéo resolution FullHD 1080P avec 25/30fps
- Prend en charge WiFi jusqu'à ~50m zones ouvertes
- Surveillance en direct via gratuit iOS & Android APP
- Surveillance jour & nuit (Auto-ICR, Couleur, N/B)
- Détection de mouvement
- H.264 & MJPEG dual encodage du flux
- Stockage des données sur cartes MicroSD jusqu'à 128Go
- Options de surveillance: APP (Technaxx My Secure Pro) & PC (via Internet)
- Accès mondial via Smartphone, PC/ordinateur portable, Tablet PC, etc.
- Class de protection IP67 (poussière & l'eau protégée) & IK10 (antichoc)
- Boîtier métallique de haute qualité

Caractéristiques techniques:

- 1/3" 3MP balayage progressif capteur CMOS
- Pixel efficance 2304 horizontal x 1536 vertical
- Objectif: 3.6mm fixé avec angle de vue horizontal 77°
- Min. luminosité: 0.1Lux@F2.0 (couleur), 0Lux@F2.0 (IR allumé)
- Compression vidéo: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Résolution vidéo: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Bitrate vidéo: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- Distance IR LED ~30m maximum
- SNR: plus de 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m zone ouvertes
- Alimentation / Consommation d'énergie: CC 12V / <5.5W (IR allumé)
- Température opérationnelle: -30°C~+50°C, mois de 95% d'humidité relative
- Poids / Dimensions: 450g / Ø 11,0 x (H) 8,1cm

Contenu de la livraison:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD de plein air TX-66
- Adaptateur d'alimentation
- Antenne
- Vis
- CD
- Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4609

