



Security Premium kit de caméra de surveillance TX-30

Moniteur de 18,5 pouces avec fonction d'enregistrement & caméra extérieure HD



 18.5" HD LCD Monitor with loudspeaker / 18.5" HD LCD Monitor mit Lautsprecher	 HD Camera 720P with CMOS Sensor / HD Kamera 720P mit CMOS Sensor	 Wireless Transmission with 2.4GHz / Funkübertragung mit 2.4GHz	 Wireless Camera Connection max. 8 Cameras / Kabellose Kameraverbindung max. 8 Kameras
 USB Backup Function / USB-Backup-Funktion	 Real Time Video for Recording / Echtzeit-Videoaufnahme	 Hard Disk Storage Function / Festplattenspeicherfunktion	 Push Message via APP when motion is detected / Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung
 PIR Day & Night Vision Function / PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion	 8-Window Split-Screen Function / 8-Fenster-Teilungsfunktion	 IP66 Waterjet & Dust Protection / IP66 Strahlwasser- & Staubschutz	 Built-in Microphone Audio Recording / Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen



- Enregistreur & Récepteur & Moniteur en un seul appareil
- Transmission sans fil avec 2.4GHz via Plug & Play
- HD LCD moniteur avec haut-parleur
- HD caméra résolution vidéo 1280x720 (720P)
- Caméra microphone intégré pour l'enregistrement audio
- Capteur PIR avec ~8m de distance le jour & la nuit
- Notification push via APP quand un mouvement est détecté
- Connexion caméras sans fil avec 8 caméras maximum
- Fonction écran de 8-fenêtres divise pour la surveillance en temps réel/de routine/événement
- Fonction de stockage sur le disque dur & de sauvegarde USB
- Opération du réseau via un connexion par câble LAN
- Visionnage sur mobile via iOS & Android APP gratuit (Technaxx Security Premium)
- Surveillance aisée via un PC (logiciel PC Client)
- Accès PC dans le monde entier (DDNS) [www.technaxx2p.de]
- IP66 caméra classe de protection contre jet d'eau & poussière

Caractéristiques techniques Moniteur:

- Prise en charge caméra sans fil/IP entrée vidéo
- SATA connexion disque dur jusqu'à 4To HDD (3.5")
- Mode capture vidéo: manuelle, temps, mouvement, PIR
- HD LCD moniteur avec haut-parleur
- Compression vidéo H.264 double flux (flux principale & supplémentaire)
- Résolution vidéo D1/720P
- Entrée AV 8 canaux maximum
- Sortie AV: 1 canaux HDMI sortie de vidéo
- 2 ports USB2.0 (sauvegarde & souris)
- Interface réseau: 1x RJ45 10Mbit/s / 100Mbit/s, 1x interface WiFi pour caméras
- Connexion automatique via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Protocole: UPnP, SMTP (seulement SSL), PPPoE, DHCP, DDNS
- Alimentation: DC 12V/3A
- Consommation d'énergie $\leq 20W$ (sans HDD)
- Conditions de fonctionnement: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$, humidité 10%~90% RH
- Possibilités de montage: Support & Support mural
- Poids / Dimensions: 5,5kg (sans HDD* & base) / (Lo) 46,0 x (La) 5,8 x (H) 28,5cm [*HDD non inclus]

Caractéristiques techniques Caméra extérieur:

- Capteur d'image CMOS 1/4" avec 1 mégapixel
- Résolution vidéo HD 1280x720 (720P)
- Transmission WiFi jusqu'à ~50m zones ouvertes
- Conditions de fonctionnement: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, humidité 30%~80% RH
- Détection de mouvement ~10m (jour/nuit)
- Sensor PIR ~8m (jour/nuit); 120° horizontal & 60° vertical
- 1 infrarouge Array LED pour le mode de vision nocturne (~15m) & IR-Cut
- Lentille: f=4mm; volet 1/25s to 1/25000s; mise au point fixe
- Angle de vue 57,4° horizontal & 42,8° vertical
- Min. luminosité: Couleur 0.1 Lux, N/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protocole: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Alimentation: DC 12V/1A
- Consommation d'énergie $\leq 6W$
- IP66 class de protection (jet d'eau & poussière)
- Fonction de répéteur de caméra pour agrandir la distance WiFi jusqu'à ~150m
- Poids / Dimensions: 550g / (Lo) 15,0 x (La) 9,7 x (H) 8,7cm



Numéro d'article 4642



Contenu de la livraison:

Moniteur avec Base, Adaptateur CA/CC 12V/3A, Support mural & vis & chevilles, Antenne
Caméra extérieur avec Adaptateur CA/CC 12V/1A, Support mural & vis & chevilles, Antenne, Bouchon étanche d'eau
Général: Souris USB, Câble réseau (2m), CD, Manuel d'utilisation, [*HDD non inclus]

Accessoire supplémentaire:

Caméra supplémentaire pour Security Premium kit de caméra de surveillance TX-29 & TX-30 (et adaptateur CA/CC 12V/1A, support mural & vis & chevilles, antenne, bouchon étanche d'eau)
 Code EAN: 4260101737656, Numéro d'article 4664