



HSM shredstar S10 - 6 mm+ bloc de coupe sép. CD



Destructeur de documents HSM shredstar S10

La protection de vos données à petits prix. Ce destructeur de documents moderne et aux dimensions compactes, avec système de coupe en bandes et bloc de coupe séparé pour CD, détruit de façon fiable et silencieuse vos données personnelles à la maison ou au bureau.

Caractéristiques

Réf. d'article :	1042121	Largeur d'introduction:	220 mm
EAN	4026631057714	Capacité du bac de réception:	18 l
Type de coupe:	coupe en bandes	Capacité de réception en feuilles (80 g):	125
Largeur de coupe :	6 mm	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 58 dB(A)
Degré de sécurité (DIN 66399):	E-2 O-1 P-2 T-1	Largeur x Profondeur x Hauteur:	345 x 245 x 385 mm
Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	10	Poids:	3,89 kg
Puissance du moteur:	125 W	Type de matériau:	Papier, Agrafes et trombones, Carte de crédit, CD/DVD
Tension / Fréquence:	220-240 V / 50-60 Hz		

Informations sur le produit



Le système de cylindres séparé pour CD permet de détruire facilement des CD et DVD, des cartes de crédit et cartes de fidélité. Grâce au système de cylindres séparé pour CD, les matériaux...



Le retour automatique évite les brouillages et assure un fonctionnement sans incident.



Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe.

HSM®



Fonctionnement silencieux

Le mode de fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Fonction mache/arrêt automatique

Le principe de fonctionnement est très simple : Si vous introduisez du papier, l'appareil se met automatiquement en marche et s'arrête automatiquement après la destruction des documents.



Indication du niveau de remplissage

Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation (sauf HSM shreddstar S5).



Vidage facile du collecteur

La partie supérieure du boîtier s'enlève facilement pour vider le contenu du collecteur.

