


KERN BFB 600K-1NM

KERN

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur XXL, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance au sol
Famille de produits	BFB

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Nombre de portée	1
Portée [Max]	600 kg
Lecture [d]	0,2 kg
Reproductibilité	0,2 kg
Linéarité	± 0,4 kg
Poids minimal [Min]	4 kg
Résolution	3.000
Plage de tare	-600 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	600 kg (M2)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,4 kg
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	kg
Unité pré-réglée	kg
Cellule de pesée type de construction	ZEMIC H8C 0.5 ton

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	165×64 mm
Écran segments	5 + 1/2
Écran hauteur de chiffres	52 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	250×160×58 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	1500×1250 mm
Dimensions surface de pesée	1500×1250 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	1500×1250×85 mm
Matériau plateau de pesée	acier, laqué
Matériau plateforme	acier, revêtement par poudre
Matériau boîtier de l'écran	plastique
Matériau capteur(s) de charge	acier allié
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Colonne inclinable	✓
Support mural	✓
Longueur de câble	5 m
Afficheur longueur de câble	5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	30 m
Construction de la plateforme	Plaque de charge vissée ; surface lisse
Capteurs de charge - nombre	4

Fonctions

Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Pesage de charges suspendues	Non
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction comptage	✓
Quantité de référence	10, 20, 50, 100, 200
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	IP67
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

KERN BFB 600K-1NM



Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur XXL, homologation en option

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation

sélectionnable

Fonction de tare

manuellement (une fois & plusieurs fois)

Nombre de touches pour l'utilisation

7

Interface

Interfaces

RS-232 de série
Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory)
analogique (0 - 10 V) (en option, factory)
analogique (4 - 20 mA) (en option, factory)

Alimentation en énergie

Alimentation fourni

Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation type

Bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison

EURO
UK
US
CH

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option

EURO
AUS
UK
US
CH

Longueur du câble d'alimentation électrique

180 cm

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]

100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]

12 V, 500 mA

Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation

Fiche creuse, intérieure positive, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,1 mm, longue 9,5 mm

Type de pile/accu

Pb

Pile

pas de pile

Batterie

6 V, 1.2 Ah

Batterie autonomie - avec rétroéclairage

8 h

Batterie autonomie - sans rétroéclairage

35 h

Batterie temps de chargement

10 h

Batterie en option

Batterie en option (factory)

Pile/batterie connectée

connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]

-10 °C

Température ambiante [Max]

40 °C

Humidité atmosphérique [Max]

80 %

Homologation

Sigle CE

✓

Possibilité d'évaluation de la conformité en usine

✓

Classe de précision

III

Échelon de vérification [e]

0,2 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation

961-250

Numéro d'évaluation de la conformité (homologation)

965-230

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS

963-130

Numéro d'article pour certificat de conformité

969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison

2 d

Dimensions emballage (L×P×H)

1610×1320×330 mm

Mode de livraison

Transporteur

Poids net env.

140 kg

Poids brut env.

195 kg

Poids d'expédition

195 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN

4045761194281

Classification REACH

pas de substances interdites


KERN BFB 600K-1NM

KERN

Pont bascule avec plateau de pesée vissé (IP67) et afficheur XXL, homologation en option

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

