KERN **KDE-T**

Afficheur



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Pièce de rechange
Groupe de produit	Pièce de rechange

Système de mesure

Nombre de portée	2
Résolution du terminal (non étalonnable)	20.000
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Linéarisation en points	4
Unités de mesure	kg g lb oz
Unité préréglée	kg

Écran

Écran type	LCD
Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×110×45 mm
Matériau boîtier de l‘écran	plastique

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Détermination de pourcentage	✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Affichage de l‘heure	✓
Fonction comptage	✓
Quantité de référence	5, 10, 20, 25, 50
Fonction Hold	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable
Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation	off
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)

Interface

Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	15 V, 500 mA
Pile	9 V bloc
Pile temps de chargement	24 h
Batterie	NDE-A02
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	15 h
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie en option	Batterie en option - interne

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C

KERN **KDE-T**

Afficheur

Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	auf Anfrage | on request

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	205×270×70 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d’expédition	1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761133242

Pictogrammes