

KERN KFD 1500V40M

Wägebrücke

KERN[®]



Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1600 x 1200 x 78 mm
Longueur de câble:	5 m
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	1600 x 1200 mm

Système de mesure

Lecture [d]:	500 g
Portée [Max]:	1,500 t
Résolution (non homologable):	3000

Données de vérification

Charge minimale [Min]:	10 kg
Åchelon d'homologation [e]:	500 g
Homologation en usine possible:	oui

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Pont bascule

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1650 x 1250 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	150 kg
Poids net:	130 kg
Type de l'envoi:	Transporteur